Garant

XOMT060310ZZER, HB4430, Type: TI



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212842 TI
GTIN	4045197942593
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

Bemærk:
Vejledende værdier for a_e = 0,5 ... 1×D / $a_{p\ maks.}$

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,5 mm
Type	Ti
Hjørneradius	1 mm
Plattetykkelse S	3.18 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	XOMT060310ZZER
Type	HB4430
Skærematerialе	HM
anbefalet skæredybde $a_{p\ maks.}$	0,6 mm
Maks. skæredybde $a_{p\ maks}$	1 mm

Programmeringsradius ved $a_{p\ maks.}$	2 mm
Antal skift/skær	3
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm²	betinget egnet	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	betinget egnet	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm²	egnet	50 m/min	S
våd, maksimal	egnet		