Garant

XDMT090416ZDSR, HB415, Type: UNI



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212885 UNI
GTIN	4045197943163
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

Bemærk:
Vejledende værdier for a_e = 0,5 ... 1×D / $a_{p\ maks.}$
Programmeringsradius ved $a_{p\ maks.}$: 3 mm
Plattetykkelse S: 4.76 mm

Teknisk beskrivelse

Type	UNI
Hjørneradius	1,6 mm
Plattetykkelse S	4.76 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	XDMT090416ZDSR
Type	HB415
Skærematerialе	HM
anbefalet skæredybde $a_{p\ maks.}$	1,2 mm
Maks. skæredybde $a_{p\ maks}$	1,5 mm

Programmeringsradius ved $a_{p\ maks.}$	3 mm
Antal skift/skær	3
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm²	egnet	280 m/min	P
Stål < 750 N/mm²	egnet	260 m/min	P
Stål < 900 N/mm²	egnet	220 m/min	P
Stål < 1100 N/mm²	egnet	200 m/min	P
Stål < 1400 N/mm²	egnet	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	egnet	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	egnet	130 m/min	M
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		