Garant

Universalkniv med tokomponent-greb med 3 klinger, 18 mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	845020
GTIN	4045197438553
Artikelklasse	81B

Beskrivelse

Udførelse:
Klinger, der kan skydes ind eller trækkes ud, i præcis metalføring. Kvalitetsklinger ekstremt skarpe, med lang standtid.
Konvekst, slankt **2-komponent-greb** til både krævende opgaver og præcise snit. **Haptoprene**-overtræk med godt greb med en kerne af utrolig sejt og slagfast polypropylen. Sikkert arbejde, da faren for at miste grebet er minimeret selv med våde eller fedtede hænder. Klingen låses automatisk. Med **3** knækklinger (nr. 845010 str. 10), 8 trin, **18 mm brede.**
Reservedel:
Reserveklinger se nr. 845010 str. 10; 845015 str. 10; 845016 str.10; 845018 str. 50; 845019 str. 50; 845021 str.10; 845023 str. 50.

Teknisk beskrivelse

Antal knæktrin	8
Klingelængde	100 mm
Klingebredde	18 mm
Klingetykkelse	0,5 mm
Knivlængde uden klinge	160 mm
Produkttype	Hobbyknive

Tilbehør

Hylster til universalkniv	845065
Opsamlingsboks	845130
Opsamlingsboks, lille	845135
Knækklingesæt, 10 stk., 18 mm “multisharp“ antal 10	845021 10
Knækklingesæt, 10 stk., 18 mm “experience“ antal 10	845010 10
Knækklingesæt, 50 stk., 18 mm “experience“ antal 50	845018 50
Knækklingesæt, 10 stk., 18 mm „longlife” antal 10	845015 10
Knækklingesæt, 50 stk., 18 mm „longlife” antal 50	845019 50
Klingesæt, 10 stk., 18 mm, uden nominelle brudsteder “experience“ antal 10	845016 10
Knækklingesæt, 50 stk., 18 mm “multisharp“ antal 50	845023 50