Garant

Eco-stikklinge, neutral, Klingehøjde h5 / stikbredde w: 19/2mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273866 19/2
GTIN	4045197959799
Artikelklasse	21W

Beskrivelse

Udførelse:
Med Eco-køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.
Anvendelse:
Til dybe noter og til afstikning af store diametre.
Passer til:
Holder nr. 274093 eller VDI-holder nr. 319132 – 319133.
Reservedel:
Lukkeskrue nr. 279828 1.
Advarsel:
Monteringsnøglen nr. 279920 skal bestilles separat.
Bemærk:
Fra 19,5 mm stikdybde (til stikbredde 3 mm) eller fra 24,5 mm stikdybde (fra stikbredde 4 mm) kommer 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser. Anvend stikdrejeplatter med ét skær nr. 273656 – 273670 ved behov. Sæt bestående af 2 klinger med en platteholder til hver.

Teknisk beskrivelse

Klingehøjde h_5	19 mm
Højde, h_1	15,7 mm
Stikbredde W	2 mm
Til maks. emne-Ø	40 mm
Serie	Eco
Samlet længde L	96 mm

Indsatstype	neutral
Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Stikklinge