Garant

12-kantet hoved, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 27mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	642129 27
GTIN	4062406061661
Artikelklasse	61A

Beskrivelse

Udførelse:
Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120.**
Nøglevidder med snævre tolerancer skåner skruehoveder og møtrikker. **Tyndvægget,** så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads. 12-kant (dobbelt sekskant) med **HT-Drive**-profil, der skåner skruer og møtrikker.
Norm:
DIN 3124
Materiale:
Krom-vanadium-stål, forkromet.
Bemærk:
GARANT og HOLEX 12-kant-topnøgleindsatser fås også i tommestørrelser via vores eShop (GARANT: Nr. 642132; HOLEX: Nr. 642122).

Teknisk beskrivelse

Længde	44 mm
Nøglestørrelse	27 mm
Ø på udgangsside	36 mm

Drivfirkant	1/2 tommer
Norm	DIN 3124
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Topnøgleindsats