Garant GRIDLINE

Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg, 36×24G, Højde mm / antal skuffer: 1000/10

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	931305 1000/10
GTIN	4062406063542
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse

Udførelse:
Komplet bestykket værktøjsskab 40×28G, med skuffer 36×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.
Bestykning:
Skuffefronthøjde mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100, 100, 100
Lakering:
Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**
Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.
Bemærk:
Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Teknisk beskrivelse

Nyttehøjde	900 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm

Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Antal døre	0
Vægt	223 kg
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffer, nyttebredde i G	36
Antal skuffer	10
Skuffer, nyttebredde	900 mm
Højde	1000 mm
Dybde	700 mm
Nyttehøjde for skuffer	900 mm
Skuffer, nytteflade i G	36×24
Skuffer, nyttedybde i G	24
Skuffer, nyttedybde	600 mm
Bredde	1000 mm
Antal udtrækshylder	0
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtrækssperre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm

Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	36×24G
Produkttype	Værktøjsskab

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Værktøjsskabskabinet til skuffer Højde 1000 mm	931335 1000
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 100 mm	931353 100
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 125 mm	931353 125
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 150 mm	931353 150
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 200 mm	931353 200
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 250 mm	931353 250
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 300 mm	931353 300
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 50 mm	931353 50
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 75 mm	931353 75
Skuffeføringer(par) Bæreevne 75 kg	939901 75