Garant GRIDLINE

Værktøjsskab komplet med skuffer 200 kg, 56×24G, Højde mm / antal skuffer: 1000/8

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	931505 1000/8
GTIN	4062406066192
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse

Udførelse:
Komplet bestykket værktøjsskab 60×28G, med skuffer 56×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger i intervaller på 50 mm eller 2G (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.
Lakering:
Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**
Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.
Bemærk:
Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.
Der kan kun anvendes GridLine stik-skillevægge, 2G, 4G, 6G, 8G, 10G eller 12 G.

Teknisk beskrivelse

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Vægt	259 kg
Skuffer, nyttedybde i G	24
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm

Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	125 mm
Skuffer, fronthøjde	125 mm
Skuffer, fronthøjde	200 mm
Nyttehøjde	900 mm
Skuffer, nyttebredde i G	56
Dybde	700 mm
Skuffer, nyttedybde	600 mm
Bredde	1500 mm
Højde	1000 mm
Antal døre	0
Skuffer, nytteflade i G	56×24
Skuffer, nyttebredde	1400 mm
Antal skuffer	8
Nyttehøjde for skuffer	900 mm
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	200 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtrækspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	56×24G
Produkttype	Værktøjsskab

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Værktøjsskabskabinet til skuffer Højde 1000 mm	931535 1000
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 100 mm	931555 100
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 125 mm	931555 125
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 150 mm	931555 150
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 200 mm	931555 200
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 250 mm	931555 250
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 300 mm	931555 300
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 75 mm	931555 75
Skuffeføringer(par) Bæreevne 200 kg	939901 200