Garant GRIDLINE

Basisskab med vinduer i skydelågerne, Højde: 900mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	940867 900
GTIN	4062406071097
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse

Udførelse:
Ubestykket skab i 50×20G.
Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene-greb med stiftcylinderlås. Nivelleringssokkel med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.
Lakering:
Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**
Bemærk:
Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Skabsfronter	Skydelåge med rude
Dybde i G	20
Bredde	1250 mm
Nyttehøjde	745 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja

Bredde i G	50
ComfortClose	nej
Greb, placering	øverst
Højde	900 mm
Vægt	73 kg
Dybde	500 mm
Skab, konstruktion	Basisskab
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21