HOLEX

Flächenspannfutter, HSK-A 63 kurz, Spann-Ø D1: 6mm

Bestelldaten

Bestellnummer	304277 6
GTIN	4045197709004
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:
· **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**
· **HSK-Funktionsflächen bearbeitet.**
Verwendung:
Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 Form B und DIN 6535 Form HB.
Sonderzubehör:
Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.
Hinweis:
HSK 40 und 50, Form A und E sind ab Hersteller lieferbar.

Technische Beschreibung

Spann-Ø D_1	6 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	6
Auskraglänge A-Maß	65 mm
Außen-Ø D	25 mm
Aufnahme	HSK-A 63 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69882-4

Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 20000 min^{-1}
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter

Zubehör

Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 6 mm	309900 6