STAHLWILLE

Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 36-teilig, Typ: 6

Bestelldaten

Bestellnummer	630861 6
GTIN	4018754261024
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:
Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124.**
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120.**
Verwendung:
Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2,5 – M8. Für Außen-Torx® mit Gewinde M3 – M8.
Für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 – M8. Für Innen-Torx® mit Gewinde M2,5 – M8.
Werkstoff:
Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.
Lieferumfang:
Steckschlüsseleinsätze für Außen-Sechskant: 10 St. Nr. 631000 Gr. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Steckschlüsseleinsätze für Außen-Torx®: 6 St. Nr. 631500 Gr. E4; E5; E6; E7; E8; E10
Schraubendrehereinsätze für Innen-Sechskant: 5 St. Nr. 631710 Gr. 3; 4; 5; 6; 8
Schraubendrehereinsätze für Innen-Torx®: 9 St. Nr. 631801 Gr. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Quergriff: 1 St. Nr. 633000 Gr. 116
Steckgriff: 1 St. Nr. 632800 Gr. 150
Verlängerungen: 2 St. Nr. 632400 Gr. 50; 150
Kardangelenk: 1 St. Nr. 633500 Gr. 1/4
Knarre: 1 St. Nr. 632000 Gr. 1/4
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Technische Beschreibung

Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	5-13 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel	3-8 mm
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	Steckschlüssel für TORX®-Schrauben
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Länge	322 mm
Breite	134 mm
Höhe	57 mm
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

Steckschlüssel-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® Torx®-Profil E6	631500 E6
Quergriff, 1/4 Zoll ganze Länge mm	633000
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 8 mm	631000 8
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 7 mm	631000 7
Verlängerung, 1/4 Zoll ganze Länge 50 mm	632400 50
Steckschlüssel-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® Torx®-Profil E7	631500 E7
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 12 mm	631000 12
Verlängerung, 1/4 Zoll ganze Länge 150 mm	632400 150
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 13 mm	631000 13
Steckschlüssel-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® Torx®-Profil E4	631500 E4
Steckgriff, 1/4 Zoll ganze Länge mm	632800
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 6 mm	631000 6
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 9 mm	631000 9
Steckschlüssel-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® Torx®-Profil E5	631500 E5

Steckschlüssel-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® Torx®-Profil E10	631500 E10
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 11 mm	631000 11
Steckschlüssel-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® Torx®-Profil E8	631500 E8
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 5,5 mm	631000 5,5
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 10 mm	631000 10
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 5 mm	631000 5
Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX20	631801 TX20
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zollkurz Sechskant 6 mm	631710 6
Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX8	631801 TX8
Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX25	631801 TX25
Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX10	631801 TX10
Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX15	631801 TX15
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zollkurz Sechskant 8 mm	631710 8
Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX40	631801 TX40
Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX27	631801 TX27
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zollkurz Sechskant 3 mm	631710 3
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zollkurz Sechskant 5 mm	631710 5
Kardangelenk 1/4 Zoll Typ 1/4	633500 1/4
Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX9	631801 TX9
Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX30	631801 TX30
	631710 4

6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zollkurz Sechskant 4 mm