Garant GRIDLINE

Vario Basic Werkbank, mit Rückwand, Höhe 850 mm, Eluplan-Platte dunkel, Plattenlänge: 1500mm

Bestelldaten

Bestellnummer	922027 1500
GTIN	4062406083212
Artikelklasse	9GG

Beschreibung

Ausführung:
Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Zusätzliche Rückwand zur Erhöhung der Tragfähigkeit. Mit 1 × Paar Knotenbleche zur Versteifung.
Lieferumfang:
2 × Fußteile, 1 × Paar Knotenbleche, 1 × Rückwand zweiteilig, Arbeitsplatte.
Sonderzubehör:
Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.
Lackierung:
Korpus und Fußteile lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet.**
Hinweis:
Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Serie	vario Basic
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Höhe	850 mm
Material Arbeitsplatte	Eluplan

Gewicht	68 kg
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	850 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	600 kg
Plattenstärke	50 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Arbeitstisch

Zubehör

Arbeitsplattemit dunkelgrauem Kunststoffbelag (Eluplan) Plattenlänge 1500 mm	926241 1500
Rückwand / Ablagebodeneinteilig passend für Plattenlänge 1500 mm	927140 1500
Knotenblech Typ 1	927122 1
Fußteil Höhe 800 mm	927000 800