HOLEX

LED-Taschenlampe mit Batterien, Farbe: GREY

Bestelldaten

Bestellnummer	081437 GREY
GTIN	4062406087401
Artikelklasse	02A

Beschreibung

Ausführung:
Hochwertige, langlebige und robuste LED-Taschenlampe aus eloxiertem Aluminium. **Neueste LED-Technologie** mit **ausgezeichneter Lichtleistung**.
· **Wegrollschutz.**
· **Gummi-Druckknopfüberzug.**
Mit **fokussierbarem** Leuchtenkopf.
In diversen Farben.
Funktion:
IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Technische Beschreibung

IP-Schutzart	IP 54
Kopf-∅	27 mm
Lieferumfang mit Gürteltasche	nein
Leuchtdauer	4 h

Lichtstrom Stufe 2	100 lm
Farbe Gehäuse	GREY
Batterietyp	Micro, AAA
Leuchtdauer Stufe 2	12 h
ATEX-Zone	keine
Lichtstrom	250 lm
Anzahl enthaltener Batterien	3
Leuchtmittel	LED-Modul
Taschenlampenfunktion	Fokus
Gesamtlänge	143 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Produktart	Taschenlampe

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081552 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081553 LR3
Lithium-Metall Batterien Internationale Baugröße LR3	081559 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081554 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081551 LR3
Batteriehalter Ausführung 3AAA	081506 3AAA