LED-Echtfarben-Akku Arbeitsleuchte COLOUR MATCH, Typ: MULTI3

Bestelldaten

Bestellnummer	081514 MULTI3
GTIN	5708997356531
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:
COLOUR MATCH. Spezial-LED mit hohem CRI-Wert für **perfekte Farbwiedergabe** und extrem lange LED-Lebensdauer. Perfekt geeignet für alle Lackier-, Polier-, Reinigungs- und Vorbereitungsarbeiten. Ausgelegt für den Gebrauch in Lackierereien. **Glaslinse austauschbar** und beständig gegenüber allen Lösungsmitteltypen auch bei täglicher Reinigung. **MULTIMATCH 3.** Leistungsstarke, tragbare Akku-Arbeitsleuchte mit 5-stufiger Farbtemperaturen-Auswahl. Rückseitige Anzeige von Akkukapazität und Restlaufzeit. Integrierter Stellfuß zur Direktmontage an Scangrip Stativ 081252 1,35-3 geeignet.
Funktion:
IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.
Lieferumfang:
Inklusive Ladegerät.
IP-Schutzart: IP 67
ATEX-Zone: keine
Lichtstrom: 3000 lm
Leuchtdauer: 15 h
CRI Wert: 96
Anzahl enthaltener Akkus: 1
Akkuart: Lithium-Ion

Technische Beschreibung

Lichtfarbe	echtfarbe
Lichtstrom	3000 lm
Leuchtdauer	15 h
Akkukapazität	4 Ah
Anzahl enthaltener Akkus	1
Akkuspannung	11,1 V
ATEX-Zone	keine
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Akkubetrieben
Akkuart	Lithium-Ion
Gesamtlänge	240 mm
Gesamtbreite	230 mm
CRI Wert	96
Gewicht	1970 g
Herstellerbezeichnung	MULTIMATCH 3
Produktart	Arbeitsleuchte