Keilstangen-Drehfutter ROTA-S-plus 2.0 mit ungeteilten Stufenbacken, DIN 702-4, Typ: 250

Bestelldaten

Bestellnummer	313115 250
GTIN	2050001928726
Artikelklasse	33U

Beschreibung

Ausführung:
- **Höchste Rundlauf- und Backenwechselgenauigkeit.**
- **Lange Lebensdauer bei höchster Präzision.**
- **Modulares Schutzbüchsensystem.**
- **Kürzeste Rüstzeiten.**
- **Futterkörper einsatzgehärtet bis ∅ 315 mm.**
- **Große Durchgangsbohrung (Maß E!).**
- **Sicherheitsstift für maximale Bediensicherheit.**
- **Grundbackenkompatibel zu den Futtern System „F“ und System „Duro“.**
- **Flexible Spannung von kleinen und großen Werkstücken.**
- **Hochpräzise Spannung kleinster Innen-∅.**

Igeltext:
Gehärteter, extrem steifer und polierter Futterkörbe.
Grundbacken mit schräger Verzahnung.
Spezielle Formgebung mit Spritzkante.
Druckknopf für Backenwechsel.
Backensicherung (3fach – außer Gr. 400).
Ratstift zur Vorpositionierung der Grundbacke.

Betätigung mit Sechskantanschluss.
Verwendung:
Für Maschinen mit zylindrischer Zentrieraufnahme oder zur Aufnahme mittels Flansch. Befestigung mit Schrauben von vorne. Rohflansche müssen immer zuerst auf der Maschine und dann auf das Drehfutter aufgepasst werden.
Norm:
DIN 702-4.
Werkstoff:
Ganz aus Stahl, dadurch für hohe Drehzahlen geeignet (siehe Tabelle).
Lieferumfang:
1 Sicherheitsspannschlüssel und 1 Satz Befestigungsschrauben.
Inklusive 1 Satz ungeteilte Stufenbacken.
Sonderzubehör:
Ersatz- und Zusatzbacken siehe Nr. 313200 – 313350.

Technische Beschreibung

Gewicht	28,8 kg
Zentrier-∅ B	235 mm
Typ	250
Spannhub pro Backe S	7,7 mm
Schlüssel Innensechskant K	16 mm
Durchlass E	62 mm
Spannbereich mit harten Aufsatzbacken innen	92 - 252 mm
Spannbereich mit harten Aufsatzbacken außen	10 - 250 mm
Außen-∅ A	256 mm
Futterhöhe D	98 mm
maximale Drehzahl	4200 min^{-1}
Serie	ROTA-S plus
Norm	DIN 702-4
Farbcode für Zubehör	Schunk Keilstangen-Drehfutter und Backen
Produktart	Keilstangenfutter

Zubehör

Grundbacken-Set 3-teilig,schräge Verzahnung für Futter-Typ 250	313205 250
Grundbacken-Set 3-teilig,schräge Verzahnung für Futter-Typ 250	313200 250
Harte Aufsatzbacken-Set 3-teilig für Futter-Typ 250	313250 250
Harte Aufsatzbacken-Set 3-teilig für Futter-Typ 250	313210 250
Grundbacken-Set 3-teilig,gerade Verzahnung für Futter-Typ 250	313207 250