Stufenaufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 165

Bestelldaten

Bestellnummer	313770 165
GTIN	2050001929822
Artikelklasse	33T

Beschreibung

Ausführung:
Feingefräste Nute und **präzisionsgeschliffene** Verzahnung, **brüniert.**
Gehärtet.
Verwendung:
Für Außen- und Innenspannung.
Werkstoff:
Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.
Passend für:
Kraftspannfutter der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.
Sonderzubehör:
Nutensteine Nr. 313505 – 313605.
Hinweis:
Nachgekaufte Aufsatz- und Stufenbacken müssen im Futter auf Rund- und Planlauf ausgeschliffen werden.

- **Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.**
- **Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.**

Technische Beschreibung

für Futter-Typ	165 mm
Nutenbreite D	12 mm
Bohrungsabstand a	14 mm
Höhe H	36 mm

Bohrungsabstand b	20 mm
Breite B	28 mm
Länge L	67 mm
Werkstoff	Stahl 16MnCr5
passend zu Farbcode	Schunk Kraftspannfutter und Backen
Produktart	Kraftspann-Drehfutter-Backen