Garant

Schneidenträger Medium für Planeinstich, links, Ø-Bereich Einstich D1 / D2: 19/30mm

Bestelldaten

Bestellnummer	274016 19/30
GTIN	4062406094935
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:
Für Schneidplatten Nr. 275000 – 275015.
Verwendung:
In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274002 oder alternativ mit Adapter Nr. 274001 und passendem Grundhalter für Stechschwerter.
Achtung:
Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten). Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.
Hinweis:
D_1 = minimaler Ø für den 1. Einstich / D_2 = maximaler Ø für den 1. Einstich.

Technische Beschreibung

maximaler 1. Einstich-Ø D_2	30 mm
maximale Schnitttiefe t_{max}	12 mm
minimaler 1. Einstich-Ø D_1	19 mm
Einsatzart	links
Systemschlüssel	ja
Stechbreite w	3 mm

Produktart	Schneidenträger