HOLEX

Stützteller hart/gerippt, Außen-Ø: 180mm

Bestelldaten

Bestellnummer	566672 180
GTIN	4045197718280
Artikelklasse	52M

Beschreibung

Ausführung:
Fiberscheiben-Stützteller mit hoher Temperaturbeständigkeit. Spezielles Design zur Erreichung der vollen Leistungsfähigkeit von Fiberscheiben.
Harter, nicht verformbarer Fiberscheiben-Stützteller. Auflagefläche **fein gerippt zur optimalen Kornabstützung** im Kanten- und Flächenschliff. Spezialkunststoff mit **sehr hoher Temperaturbeständigkeit.** Ideal für **grobe Schleif- und Schrupparbeiten** in Körnung 36 bis 60.

Technische Beschreibung

maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	8500 min^{-1}
Außen-Ø	180 mm
Härtegrad	hart
Gewinde	M14
Produktart	Stützteller