Garant

Schwerlast Grundregal mit 2 Säulenrahmen mit 100 % Auszugboden, Nutztiefe 950 mm, Höhe: 2500mm

Bestelldaten

Bestellnummer	993421 2500
GTIN	4062406098018
Artikelklasse	91W

Beschreibung

Ausführung:
Säulenrahmen aus C-Profil 100 mm breit sind mit **3 oder 4 Vollauszugböden** (100 % Auszug) ausgestattet. Einhängelochung im 50-mm-Raster. **Mit Schließstange (Einzelauszugssperre),** Kopfboden und Rückwand (5-teilig).
Lackierung:
Rahmen, Rückwand lichtgrau RAL7035, Auszugböden anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet.**
Hinweis:

- **Zur Sicherheit muss das Regal an den Bodenplatten mit geeignetem Befestigungsmaterial im Fußboden verankert werden.**
- **Die Regale können verkleidet werden mit Seitenwänden Nr. 993260; 993270, Flügeltürensätze Nr. 993321; 993331 und elektrischem Rollladen Nr. 993310 – 993316.**
- **Bei maximaler Auslastung eines Grundregals + 1 Anbauregal ergeben sich folgende Bodenbelastungen: Punktlast 2500 kg, Flächenpressung 10 kg/cm^2, Flächenlast pro m^2 3290 kg/m^2.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**

Technische Beschreibung

Auszugboden Tragfähigkeit	1000 kg
Anzahl Auszugboden 100 %	4
Kopfboden Tragfähigkeit	500 kg
Nutzhöhe	2390 mm
Höhe	2500 mm
Auszugboden Nutzhöhe	35 mm
Feldlast (Einzelfeld)	4000 kg
Materialstärke	2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	1000 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	4000 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugsperre
Höhenverstellung im Raster	50 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	Nutztiefe 950 mm
Breite	1520 mm
Tiefe	970 mm
Nutzbreite	1320 mm
Nutztiefe	950 mm
Auszugboden Nutzbreite	1240 mm
Auszugboden Nutztiefe	800 mm
Paletten Einlagerung	Paletten- Quereinlagerung
Produktart	Schwerlastregal