Garant GRIDLINE

Flügeltüren-Beistellschrank mit Abrollrand, mit Schubladen und Auszugboden, 26×20G, Höhe: 1025mm

Bestelldaten

Bestellnummer	932115 1025
GTIN	4062406098308
Artikelklasse	9GK

Beschreibung

Ausführung:
Werkzeug-Beistellschrank in 30×28G. Mit Flügeltüren, zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.
Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.
Mit 3-seitigem Abrollrand und Rillengummimatte.
Bestückt mit 2 × Vollauszug-Schubladen 26×20G mit Tragfähigkeit 75 kg. **2 × Auszugboden** mit Tragfähigkeit 75 kg.
Bestückung:
Schubladen-Fronthöhe mm: 75,75
Anzahl Auszugboden: 2
Lackierung:
Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus und Auszugboden nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**
Hinweis:
Passende Schubladen 26×20G.

Technische Beschreibung

Nutzhöhe	850 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Tiefe	700 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Nutzbreite in G	26
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladen Nutzfläche in G	26×20
Breite	750 mm
Gewicht	121 kg
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Höhe	1025 mm
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugsperre
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	26×20G
Produktart	Maschinen-Beistellschrank

Zubehör

Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	930633 75
Auszugboden75 kg Einbauhöhe 75 mm	930654 75
Schiebegriff für GridLine Typ HU12	914226 HU12

Stahlblech Abdeckplatte mit 3-seitigem Abrollrand Abmessung in G 30X28	951970 30X28
Ablagematte aus Rillengummi Abmessung in G 30X28	951975 30X28