Erdungsspiralkabel, Anschluss Druckknopf: 10,3mm

Bestelldaten

Bestellnummer	972811 10,3
GTIN	4057989010274
Artikelklasse	98E

Beschreibung

Ausführung:
Sehr hohe Elastizität und gutes Rückstellungsvermögen. Im Übergangsbereich mehrfach zugentlastet. Gestreckte Länge: 2,4 m, handgelenkseitig mit einem 1 MΩ-Personen-Schutzwiderstand ausgerüstet (Position gekennzeichnet). Ausgestattet mit einem 4,0 mm Druckknopf für das Erdungsarmband (international kompatibel) und einem 10,3 mm Druckknopf für den Masseanschluss. Sehr geringes Gewicht für einen angenehmen Tragekomfort.

Technische Beschreibung

für internationalen Einsatz geeignet	ja
Personenerdung	primär
Länge	2400 mm
Kabeltyp	spiral
Kontaktanschluss Druckknopf (1)	Erdungsarmband Anschluss ∅ 4,0 mm
Kontaktanschluss Druckknopf (2)	Spiralkabelanschluss ∅ 10,3 mm
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD

Produktart	Erdungskabel