Mitutoyo

Digital-Analoge Messuhr Ablesung 0,001 mm, Messbereich: 50mm

Bestelldaten

Bestellnummer	434621 50
GTIN	4946368121222
Artikelklasse	44A

Beschreibung

Ausführung:
Großflächige Digital- und zusätzlich Analoganzeige. Einmalige Einstellung der Nullposition, die fest eingegeben ist. Verfahrgeschwindigkeit ohne Einfluss auf Messergebnis. **Durch Netzbetrieb für Dauermessungen geeignet.** Stabiles Gehäuse; präzise gelagerte Taststange.
Igeltext:
Datenausgang
Nullen
an beliebiger Position oder Absolutmaßstab.
Preset
Umschaltung 0,01 / 0,001 mm.
Anschluss
für Steckernetzteil.
Zählrichtungsumkehr
Anzeige wechselt
von grün auf rot bei Toleranzüberschreitung.
Ein / Aus
Mehrfachumschaltung
Haltewert Max oder Min und Differenz.
Messbereichswahl
Nullpunkt, Analoganzeige.

Funktion:
· **Farbwechsel bei Toleranzüberschreitung.**
· **Kleinstwert**
· **Größtwertspeicher (Suche nach Umkehrpunkt entfällt).**
· **Nullpunktanzeige z.B. für Toleranzmessungen.**
· **Messrichtungsumschaltung**
Lieferumfang:
Inklusive Stromanschlusskabel Nr. 497660, Netzteil 220 V / 9 V / 500 mA.
Sonderzubehör:
Datenkabel Nr. 498430, Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.
Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts
Kalibrierung: C1
Ablesung wählbar: 0,01 / 0,001 mm
Fehlergrenze: 0,006 mm
Messkraft: ≤ 2,3 N
Einspannschaft-∅ h6: 8 mm

Technische Beschreibung

Kalibrierung	C1
Einspannschaft-∅ h6	8 mm
Messkraft	≤ 2,3 N
Messbereich	50 mm
Fehlergrenze	0,006 mm
Ablesung wählbar	0,01 / 0,001 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Produktart	Messuhr

Dienstleistungen

Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 50 mm	013210 50

Signierung laserbeschriftet Typ	018940
DAkkS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 100 mm	013250 100
DAkkS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 100 mm	023010 100
Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 50 mm	023000 50

Zubehör

Anschlusskabel Typ USB2	498430 USB2
Anschlusskabel Typ D2	498430 D2
Anschlusskabel Typ D1	498430 D1
Netzadapter	497660