Garant GRIDLINE

Werkbank fahrbar, links Tür, rechts 5 Schubladen, Buche-Multiplex-Platte, 20×20G, Plattenlänge: 1250mm

Bestelldaten

Bestellnummer	924094 1250
GTIN	4062406101824
Artikelklasse	9GG

Beschreibung

Ausführung:
Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug, Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung und 75 kg Tragfähigkeit.
Mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, ∅ 125 mm, mit **spurlosem Polyurethan-Laufbelag,** minimalem Rollwiderstand, geringen Fahrgeräuschen und Fadenschutz. Lenkrollen mit Feststeller für Rad und Drehkranz.
Bestückung:
Türhöhe (links) mm: 625
Anzahl Fachboden höhenverstellbar (links): 1
Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 75, 75, 100, 125, 250
Lackierung:
Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Technische Beschreibung

Arbeitsplatte Länge	1250 mm
Material Rad	Polyurethan

Rad-∅ Lenkrolle	125 mm
Unterbau Breite	1100 mm
Laufbelag spurlos	ja
Anzahl Tür	1
Arbeitsplatte Stärke	25 mm
Schiebegriff	nein
Anzahl Schubladen	5
Material Arbeitsplatte	Buche-Multiplex
Schubladengehäuse Nutzhöhe	625 mm
Rad-∅ Bockrolle	125 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
ComfortClose	nein
Stoßfänger	nein
absenkbar	nein
Gewicht	149,8 kg
Unterbau Tiefe	700 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Höhe	950 mm
Serie	Ready-to-go
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	950 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg

Plattenstärke	25 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Türöffnungswinkel	180 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20×20G
Produktart	mobile Werkbank

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927805 100
Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 250 mm	927805 250
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927805 75
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 200 mm	927805 200