Garant

Stechdrehhalter, links, Schaft- / Stechbreite w: 20/1,5mm

Bestelldaten

Bestellnummer	273751 20/1,5
GTIN	4045197720061
Artikelklasse	21W

Beschreibung

Ausführung:
Aus hochfestem Werkzeugstahl (> 1300 N/mm^2) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Technische Beschreibung

Schraube	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Einstechtiefe t_{max}	4,5 mm
Stechbreite w	1,5 mm
Kopflänge L_1	29 mm
Funktionsbreite L_4	21,5 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Schaftbreite b	20 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Klemmschraube Typ 6	279815 6
8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX25	674248 TX25