Hoffmann Group

Garant

Eck-Arbeitsplatz für Workstation eLevel, mit 2 Hubsäulen, mit dunkelgrauer Eluplanplatte

Bestelldaten

Bestellnummer	920085
GTIN	4045197719744
Artikelklasse	91P

Beschreibung

HINWEIS: Farbauswahl möglich
Ausführung:
Eck-Arbeitsplatz mit 40 mm starker Arbeitsplatt und 2 Hubsäulen. Elektrisch stufenlos höhenverstellbar. Nur in Kombination mit 1 Workstation eLevel. Die Steuerung wird auf 4 Hubeinheiten programmiert.
Lackierung:
Fußteil mausgrau RAL 7005, nicht konfigurierbar. Hubsäule eloxiertes Aluminium, nicht konfigurierbar. Seiten- und Rückwand lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet, konfigurierbar.
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis: 700 - 1000 mm
Breite: 1100 mm
Arbeitsplatte Länge: 1000 mm
Arbeitsplatte Tiefe: 1000 mm
Arbeitsplatte Stärke: 40 mm
Gewicht: 77 kg

Technische Beschreibung

Oberfläche Arbeitsplatte	Belag antistatisch, hochabriebfest, mittelhart, nicht lichtecht
Arbeitsplatte Länge	1000 mm

Arbeitsplatte Tiefe	1000 mm
Material Arbeitsplatte	ST-Holzkern mit Eluplan-Kunststoff-Belag
Gewicht	77 kg
Arbeitsplatte Stärke	40 mm
Breite	1100 mm
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis	700 - 1000 mm
Belag Arbeitsplatte	Eluplan (Kunststoff), (Linoleum-Belag)
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte	dunkelgrau
Serie	Workstation
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Höhenverstellung Arbeitsplatz	700-1000 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	150 kg
Ausführung Höhenverstellung	elektrisch
Plattenstärke	40 mm
Höhenausgleich	25 mm
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Eck-Arbeitsplatz