Garant

Untergestell, für Plattengröße Länge×Breite: 1000X630mm

Bestelldaten

Bestellnummer	431000 1000X630
GTIN	
Artikelklasse	41C

Beschreibung

Ausführung:
Stabile Schweißkonstruktion inklusive Lagergarnituren. Bodenunebenheiten durch Höhenverstellschrauben ausgleichbar.
Untergestell, Profilstahl, Lackierung RAL 9006 weißaluminium. Ablageboden aus Buche Multiplex.
Verwendung:
Die Lagerung der Natur-Hartgesteinsplatten Nr. 430190 – 430500 erfolgt auf vorbestimmten Punkten (Stahlkugeleinsätze).

- **Für Platten bis 630×630 mm. Zum Aufstellen auf Werkbänken und dergleichen eignen sich am besten die einstellbaren Schraubböcke Nr. 373500.**
- **Die Lagergarnitur ist höhenverstellbar und dient zum Ausrichten der Platten (3-Punkt-Auflage und 2 Beistellschrauben als Kippsicherung).**

Hinweis:
Für schwingungsisolierende Aufstellelemente bitte 4× Nr. 086002 Gr. 850 bestellen.

Technische Beschreibung

Unterbau Breite	750 mm
passend für Plattengröße Länge×Breite	1000×630 mm
Unterbau Tiefe	560 mm

Gewicht	31 kg
Unterbau Höhe	720 mm
Tragfähigkeit flächenverteilt	1000 kg
Material Ablageplatte	Buche Multiplex
maximale Arbeitshöhe (Oberkante Hartgesteinsplatte)	900 mm
Höhe Unterbau inkl. Lagergarnituren	780 mm
Höhenausgleich	25 mm
Produktart	Unterbau