HOLEX

Weldonaufnahme für Einschraubfräser mit Innenkühlung, ∅ d = 16 mm, Gewinde M × Länge L1: M8X40

Bestelldaten

Bestellnummer	301346 M8X40
GTIN	4062406107321
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:
Schafttoleranz h6.
Verwendung:
Zur Aufnahme in Flächenspannfutter (Weldon).

Technische Beschreibung

L_2	6 mm
Nutzlänge L_1	40 mm
∅ D_2	13 mm
Bohrungs-∅ D_1	8,5 mm
Gesamtlänge L	88 mm
Aufnahme	∅ d = 16 mm
Schaft-∅ d	16 mm
Innenkühlung	ja
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme