HOLEX

OZ-Spannzangenfutter, SK 40, Spannbereich: 2-25mm

Bestelldaten

Bestellnummer	302475 2-25
GTIN	4062406110581
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:
Kugelgelagerte Überwurfmutter.
Verwendung:
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in OZ-Spannzangen nach ISO 10897.
Sonderzubehör:
OZ-Spannzangen Nr. 309540 – 309560, Satz Nr. 309562 (Typ 462 E) für Gr. 2 – 25, Hakenschlüssel Nr. 628400.

Technische Beschreibung

Ersatz-Spannmutter Nr. 309670	2 - 25
Außen-Ø D	60 mm
passender Hakenschlüssel Nr. 628400	58/62
Gewinde M	M16
Auskraglänge A-Maß	70 mm
Gesamtlänge L	163 mm
Spann-Ø D_1	1-16 mm
Aufnahme	SK 40
Aufnahme-Norm	DIN 2080

Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Produktart	Spannzangenfutter