Hoffmann Group

Garant

Säulenrahmen mit Blechverkleidung, Tiefe 500 mm, Höhe: 2400mm

Bestelldaten

Bestellnummer	990296 2400
GTIN	4062406114503
Artikelklasse	91I

Beschreibung

Ausführung:
Mit Einhängeschlitzen im 40-mm-Raster und Kunststoff-Endkappen an beiden Enden. Blechverkleidung mit Lochraster verhindert seitliches Durchgreifen.
Verwendung:
Für Grund- und Anbauregale Nr. 990201 – 990216, als Zwischenrahmen oder Endrahmen verwendbar.
Lackierung:
Anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet.**

Technische Beschreibung

Einbau als Zwischenwand möglich	ja
Regalhöhe	2400 mm
passend für Fachboden-Steckregal	ja
Höhe	2400 mm
Breite	500 mm

Kundenmontage	ja
Fachboden Adaption	1-seitig
passend für Regal Tiefe	500 mm
passend für Regal Höhe	2400 mm
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Höhenverstellung im Raster	40 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	Tiefe 500 mm
Produktart	Säulenrahmen

Zubehör

Winkel-Set 2-teilig, zur Bodenbefestigung	990399
Unterlegbleche als AusgleichSet 10-teilig	990398