Garant

Modul für Energie und Medien, Modulart: AIR/S

Bestelldaten

Bestellnummer	928470 AIR/S
GTIN	4062406131777
Artikelklasse	91P

Beschreibung

Ausführung:
Aus Stahlblech in **modularer Bauart.** Alle Energiebauteile mit **Kabel** und **Steckverbindung.** Plug and play Steckprinzip. Stromführende Module sind vorkonfektioniert mit Anschlusskabel und 3-poligem Stecker Nr. 928491 Gr. 3 zum direkten Anschluss am Verteilerblock. Modul Nr. 928470 Gr. CEE400/5 vorkonfektioniert mit Anschlusskabel und 5-poligem Stecker Nr. 928491 Gr. 5.
Beschreibung:
Technische Daten Industriestecksystem (Nr. 928490; 928491; 928492):
- **Maximaler Anschlusswert 230 V / AC, 16 A oder 400 V / AC, 16 A.**
- **Gesamtbelastbarkeit bei Wechselstrom: 3, 5 kW.**
- **Gesamtbelastung bei Drehstrom: 10,5 kW.**
- **Leitungsquerschnitt der vorkonfektionierten Kabel:**
  3 × 1,5 mm² bei Wechselstrom (L, N, PE)
  5 × 1,5 mm² bei Drehstrom (L1, L2, L3, N, PE)
- **Schutzklasse 1**
- **Schutzart IP 20.**

Verwendung:
Folgend sind die Ausführungen unserer Steckdosen mit dem jeweiligen Stecker-Typ beschrieben. Verwendung in anderen Ländern kann durch den Stecker-Typ ermittelt werden.

Deutschland / DE: Typ F
Schweiz / CH: Typ J
Italien / IT: Typ L
Frankreich / FR: Typ E
Tschechien / CZ: Typ E
England / GB: Typ G
Dänemark / DK: Typ K
USA / US: Typ B

Passend für:
Nr. 925885, 927325 – 927329, 928411 – 928413, 928421, 928441 – 928444, 928500 und 928510.

Lackierung:
Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

- **Bei der individuellen Bestückung mit Modulen ist zu beachten, dass die maximale Anzahl der Medienschienen-Teilungseinheiten nicht überschritten wird.**
- **Die Artikel Nr. 928470 Gr. US110V/1 und US110V/2 dürfen nur mit folgenden Modulen zusammen verbaut werden: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S , _NET, _USB, _USB/5V _LINK.**
- **Erstanschlüsse sowie der Anschluss von Stecker- oder Buchsenteilen an Leitungen dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.**

Technische Beschreibung

Beschreibung	Sicherheits-Einhandkupplung; Schnellverschlusskupplung NW 7,2; Anschlussgewinde 3/8 Zoll
Teilungseinheit	1E
Ausführung	bis 16 bar
Gewicht	0,2 kg
Höhe	137 mm
Breite	100 mm
Materialstärke	1,5 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Energiemodul