Hoffmann Group

Garant

Eck-Bordleiste aus Stahlblech, Typ: 1000



Bestelldaten

Bestellnummer	928725 1000
GTIN	4062406117696
Artikelklasse	91P

Beschreibung

Ausführung:
Aus Stahlblech mit ☐ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Haken und Haltern. Obere Abkantung mit 8 Stanzungen 6 mm zum Einstecken z. B. von Schraubendrehern.
Passend für:
Alle Werkbänke und Arbeitsplatten in der entsprechenden Länge.
Lackierung:
Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet.**

Technische Beschreibung

Höhe über der Platte	210 mm
Anzahl Stanzungen in oberer Abkantung zum Einstecken z.B. von Schraubendrehern	8
Stanzungs-∅ in oberer Abkantung	6 mm
Farbe	Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet
Breite	1000 mm
Tiefe	1000 mm
Material	Stahlblech
Höhe	248 mm
Materialstärke	1 mm
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm

Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Bordleiste