HOLEX

# Werkbank mit 4 Schubladen und 1 Flügeltür, Plattenlänge: 1500mm

## Bestelldaten

| | |
|---|---|
| Bestellnummer | 929510 1500 |
| GTIN | 4062406117771 |
| Artikelklasse | 92W |

## Beschreibung

**Ausführung:**
- **Arbeitsplatte 40 mm stark, verzugsfest aus Buche-Multiplex mit UV-Lack farblos lackiert.**
- **Unterbau - verschweißtes Stahlblech.**
- **Schubladen aus Stahlblech mit Leichtlauf-Rollen aus Delrin.**
- **Türen aus Stahlblech mit Kunststoffmulde, 180° Öffnungswinkel und Türschanier mit Selbsteinzug.**
- **Zentrales Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln.**

**Bestückung:**
Schubladen-Fronthöhe (links) mm: 180; 180; 180
Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 180
Türhöhe (rechts) mm: 360
**Sonderzubehör:**
Passender Fachboden siehe Nr. 929581.
**Lackierung:**
Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet, Fachböden und Ablageböden verzinkt.**
**Hinweis:**
Weitere mögliche Fronten: lichtgrau RAL 7035, signalblau RAL 5005. Keine Sonderlackierung möglich.

## Technische Beschreibung

| | |
|---|---|
| Gewicht | 92 kg |

| | |
|---|---|
| Material Arbeitsplatte | Buche-Multiplex |
| Anzahl Schubladen | 4 |
| Schubladen Nutzbreite | 490 mm |
| Türhöhe (rechts) | 360 mm |
| Unterbau Tiefe | 630 mm |
| Werkbank zentral verschließbar | ja |
| Schubladen Nutztiefe | 520 mm |
| Arbeitsplatte Tiefe | 700 mm |
| Arbeitsplatte Stärke | 40 mm |
| Unterbau Breite | 1200 mm |
| Arbeitsplatte Länge | 1500 mm |
| Oberfläche Arbeitsplatte | farblos lackiert |
| Höhe | 850 mm |
| Reihenwerkbank | nein – zu großer Plattenüberstand |
| Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) | 700 kg |
| Materialstärke | 1,5 mm |
| Werkbank Höhe | 850 mm |
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 100 kg |
| Plattenstärke | 40 mm |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 90 % |
| Türöffnungswinkel | 180 Grad |
| Höhenausgleich | 20 mm |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz |
| Farbauswahl | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 |
| Produktart | Werkbank |

## Zubehör

| | |
|---|---|
| Schlosshülse 225-010-9 ohne Steckeinsatz | 914202 |