Hoffmann Group

Garant

6-fach-Steckdosenleiste, Aufnahmeschiene Breite: 380mm

Bestelldaten

Bestellnummer	928112 380
GTIN	4062406118617
Artikelklasse	91P

Beschreibung

Ausführung:
Halterung aus Stahlblech zum Anschrauben an die Lochwand. Brennenstuhl Steckdosenleiste mit beleuchtetem Sicherheitsschalter und 45° gedrehten Steckdosensockeln. 3500 W (16 A) Nennleistung.
Lackierung:
Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet.**
Hinweis:
Deutsche Steckdosenversion.

Technische Beschreibung

Aufnahmeschiene Tiefe	43 mm
Aufnahmeschiene Höhe	60 mm
Aufnahmeschiene Breite	380 mm
Anzahl Steckdosen Typ F	6
Ein-/Aus-Schalter	ja
Nennspannung	250 V
Steckertyp Eingang	F
Steckdose Typ	F

Materialstärke	1 mm
Produktart	Steckdosenleiste

Zubehör

Steckdosenleiste mit Schalter Anzahl Steckdosen 6	081161 6