HOLEX

Kleinfrässtift Z7 – mittel, kreuzverzahnt, HM, Typ: A0313

Bestelldaten

Bestellnummer	546910 A0313
GTIN	4045197723772
Artikelklasse	52D

Beschreibung

Ausführung:
HOLEX – Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.
HM-Kleinfrässtifte mit Schaft-Ø 3 mm.
Verwendung:
Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	38 mm
Form	A0313
Kopf-Ø	3 mm
Formbeschreibung	Zylinder
Zahnungsart	kreuzverzahnt
Zahnung Kurzzeichen	Z7
Zahnungsfeinheitsgrad	mittel
Schaft-Ø	3 mm
Kopflänge	14 mm
Serie	Zahnung Z7
Schneidstoff	HM

Produktart	Frässtift

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
Uni	geeignet		