HOLEX

Kleinfrässtift Z7 – mittel, kreuzverzahnt, HM, Typ: H0613

Bestelldaten

Bestellnummer	546910 H0613
GTIN	4045197724335
Artikelklasse	52D

Beschreibung

Ausführung:
HOLEX – Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.
HM-Kleinfrässtifte mit Schaft-∅ 3 mm.
Verwendung:
Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Technische Beschreibung

Kopf-∅	6 mm
Zahnungsfeinheitsgrad	mittel
Formbeschreibung	Flamme
Zahnung Kurzzeichen	Z7
Zahnungsart	kreuzverzahnt
Gesamtlänge	43 mm
Form	H0613
Schaft-∅	3 mm
Kopflänge	13 mm
Serie	Zahnung Z7

Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
Uni	geeignet		