Garant

Stichsägeblätter-Set, 25-teilig, Bezeichnung: T144D

Bestelldaten

Bestellnummer	588425 T144D
GTIN	4045197726728
Artikelklasse	51S

Beschreibung

Ausführung:
Stichsägeblätter mit geschliffenen, scharfen Zähnen für **präzises Sägen in Holz.** Aufnahme Einnockenschaft. **Progressive Verzahnung** kombiniert leichtes Ansägen und schnellen Arbeitsfortschritt.
Progressive Verzahnung kombiniert leichtes Ansägen und schnellen Arbeitsfortschritt.
Lieferumfang:
5-teilig

Technische Beschreibung

Schnittart	gerader Schnitt schnell (grob)
Schnittart	Tauchschnitt
Sägeblattmaterial	HCS
Zahnteilung	4 – 5,2 mm
Eignung	_T144D
Blattlänge	100 mm
Anzahl Blätter	25
Plattenstärke (Holz weich)	5-50 mm
optimiert für Werkstoff	Holz
Bezeichnung	T144D
Produktnamensattribut	25-teilig
Produktart	Stichsägeblatt

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 67 HRC	geeignet		
Hartmetall (HM)	geeignet		
Ti	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		