PRYOR

Schlagzahlen-Satz, 10-teilig Normalschrift 0 – 9, Schrifthöhe: 3mm

Bestelldaten

Bestellnummer	085405 3
GTIN	5022044000186
Artikelklasse	08W

Beschreibung

Ausführung:
Aus zähhartem Stahl mit besonders präziser Maschinengravur und Tiefenbegrenzung; genau zentrisch. Kalibrierter Schaft, durchgehärtet. Schlagkopfvergütung für hohe Arbeitssicherheit. Im Kunststoffkasten verpackt.
Hochleistungs-Präzisionsstempel, chemisch vernickelt, höchste Standzeit.
Normalschrift; das heißt das eingeschlagene Zeichen ist am Werkstück direkt ablesbar.
Verwendung:
Zum Signieren von Materialien mit einer **Festigkeit bis 1200 N/mm^2.**
Ersatzteil:
Einzelne Schlagzahlen unter Nr. 085411 Gr. Schrifthöhe / Ziffer, z.B. Nr.085411 Gr.3/1.
Einzelne Schlagbuchstaben unter Nr.085431 Gr. Schrifthöhe / Zeichen, z. B. Nr. 085431 Gr. 3/A.
Hinweis:
Auf Anfrage sind weitere Hand- und Maschinenstempel aller Art, wie z. B. Stempel mit Firmenlogos, nach Vorgabe lieferbar.

Technische Beschreibung

Schaftstärke	6,35

Tiefenbegrenzung	ja
ganze Länge	63,5 mm
Schrifthöhe	3 mm
Produktart	Handschlagstempel

Zubehör

Schlagzahl – einzelnNormalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 3/3	085411 3/3
Schlagstempel Halter Typ GRIP	085475 GRIP
Schlagzahl – einzelnNormalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 3/9	085411 3/9
Schlagzahl – einzelnNormalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 3/0	085411 3/0
Schlagzahl – einzelnNormalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 3/7	085411 3/7
Schlagzahl – einzelnNormalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 3/6	085411 3/6
Schlagzahl – einzelnNormalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 3/5	085411 3/5
Schlagzahl – einzelnNormalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 3/2	085411 3/2
Schlagzahl – einzelnNormalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 3/1	085411 3/1
Schlagzahl – einzelnNormalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 3/4	085411 3/4
Schlagzahl – einzelnNormalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 3/8	085411 3/8