Mahr

Digitale Bügelmessschraube mit wechselbaren Messeinsätzen, Messbereich: 0-25mm

Bestelldaten

Bestellnummer	421321 0-25
GTIN	4059192063702
Artikelklasse	43A

Beschreibung

Ausführung:
Bügelmessschrauben mit **nicht drehender** Spindel und schnell **wechselbaren Messeinsätzen. Spindelsteigung von 5 mm pro Umdrehung** reduziert die Verstellzeit. **10 mm große Ziffern** auf kontrastreichem Display. Praktische HOLD-Funktion zum Einfrieren des Messwerts für sicheres Ablesen. Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung. Nullstellung an jeder beliebigen Position. Durch eine komfortable Toleranzanzeige mit zusätzlichen Warngrenzen erkennt der Bediener, ob und wie das Werkstück in den Toleranzgrenzen liegt.
Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Meessfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten.
Funktion:
IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.
Lieferumfang:
Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.
6 Paar wechselbare Messeinsätze mit:
· **Planen Messflächen Ø 6,5 mm.**
· **Tellermessflächen Ø 11,3 mm.**
· **Reduzierten Messflächen Ø 2 mm.**

· **Balligen Messflächen ⌀ 7 mm.**
· **Schneiden 0,75×7 mm.**
· **Kegel 60° ⌀ 0,5 – 5,5 mm.**
Sonderzubehör:
Datenkabel Nr. 498941.

Technische Beschreibung

Ablesung	0,001 mm
Spindel-⌀	6,5 mm
Fehlergrenze	4 µm
Spindelsteigung	5 mm
Anzahl Messeinsätze	6
Messbereich	0 - 25 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Ablesung	0,00005 Zoll
Anzahl enthaltener Batterien	1
Ziffernhöhe LCD-Display	10 mm
Kalibrierung	B1
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	DIN 863
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

	022000 25

KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 25 mm	
DAkkS-KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022010 100

Zubehör

Anschlusskabelbidirektional mit Data-Taste Typ USB2	498941 USB2
Anschlusskabelbidirektional mit Data-Taste Typ D2	498941 D2