

3M Science.
Applied to Life.™

Für professionelles Oberflächenfinish
Das 3M™ Finesse-it™ Upgrade



Die neue 3M™ Finesse-it™ Trizact™ Schleifblüte 468LA in Towerstruktur.

Der schnelle Schliff für den perfekten Glanz.

Darauf haben Sie gewartet: Die 468LA in Towerstruktur ermöglicht Schleifergebnisse, von denen Sie bislang nur träumen konnten.


Denn dank der patentierten 3M Mikroreplikations-Technologie hat die 468LA eine weit höhere Standzeit als vergleichbare Schleifblüten und bringt einfach länger kraftvolle Leistung.

In den drei bekannten Körnungen A3, A5 und A7 ist sie zudem für unzählige Anwendungen genau die richtige Wahl oder genau das richtige Produkt. Die Towerstruktur garantiert gleichbleibende Schleifergebnisse über die gesamte Standzeit.

Bei voller Kontrolle schleifen Sie so schneller und ökonomischer als je zuvor. Und das Ergebnis ist eine gleichmäßige Rauigkeit, die spielend leicht und in deutlich kürzerer Zeit zu einem strahlenden Finish zu polieren ist.



**Die neue 468LA in Towerstruktur:
Schnell und wirtschaftlich für
professionelle Schleifergebnisse.**



Die neue 3M™ Finesse-it™ Polierpaste K215GP.

Das Politurereignis für makellose Oberflächen.

Als wichtiger Bestandteil unseres neuen Finesse-it Upgrades kann die K215GP einfach mehr als viele andere Polituren. Unvergleichlich schnell verhilft sie allen lackierten Oberflächen zu strahlendem Glanz.

Sie vereint hohen Anfangsabtrag mit einem perfekten Finish. Somit sparen Sie wertvolle Arbeitszeit und kommen schneller zum Ziel.

Sie ist völlig rückstandsfrei zu entfernen und hinterlässt nichts als strahlend glatte Oberflächen, die aussehen wie neu. Und weil oft schon ein Poliervorgang ausreicht, sparen Sie mit der K215GP wertvolle Arbeitszeit und sind einfach schneller fertig.



**Die neue Polierpaste K215GP:
Der schnelle Weg zu einem
perfekten Oberflächenfinish.**



Die neuen 3M™ Finesse-it™ Polierschäume.

Polierperformance für Profis.

Besser Polieren mit dem 3M Finesse-it System. Das heißt für Sie: für jede Polieranwendung genau der richtige Polierschaum. Die drei neuen Finesse-it Polierschäume und die neue Politur garantieren für jedes Lacksystem die perfekte Synergie aus Schnelligkeit und perfektem Oberflächenfinish.

Je nach Anforderung ist der rote, graue oder weiße Polierschaum genau die richtige Wahl. Die genoppte Struktur verleiht der eingesetzten Polierpaste eine höhere Leistung und trägt gleichzeitig zu einer besseren Kühlung innerhalb des Polierprozesses bei.

Die graue Polierscheibe vereint hohen Abtrag mit der längsten Standzeit. Mit dem roten Pad erzielen Sie sehr gute Resultate bei ebenso erstaunlicher Langlebigkeit. Und mit der weißen Scheibe erzeugen Sie echten Hochglanz und beeindruckende Ergebnisse im Finishing.



**Die neuen 3M Polierschäume:
Für jedes Finish garantiert das
richtige Poliermedium.**



Das neue 3M™ Finesse-it™ Upgrade.

Feinstes Finishing mit System.

Wie bei vielen unserer selbst entwickelten Technologien steht der Systemgedanke an erster Stelle. Mit punktgenau aufeinander abgestimmten Produkten bieten wir Ihnen Systemlösungen aus einer Hand, die Ihnen bei jeder Anwendung sehr gute Ergebnisse garantieren.

Mit unserem 3M Finesse-it Upgrade arbeiten Sie schnell, zuverlässig und kostenökonomisch auf allen lackierten Oberflächen.

Für Sie heißt das: tolle Arbeitsergebnisse und hohe Wirtschaftlichkeit in kürzerer Bearbeitungszeit. Eben typisch 3M.

Sie haben Fragen oder Erläuterungswünsche zu unserem 3M Finesse-it Upgrade?

Sprechen Sie uns an!
Tel.: 02131 142710

3M Schleif- und Poliersysteme





3M™ Finesse-it™ Trizact™ Schleifscheibe 468LA

Artikelnummer	Beschreibung	Körnung	Größe	Scheiben/Rolle	Rollen/Karton
7100091086	Schleifronde	A3	32 mm	500	4
7100091088		A5	32 mm	500	4
7100091100		A7	32 mm	500	4
7100091087	Schleifblüte	A3	35 mm	500	4
7100091089		A5	35 mm	500	4
7100091255		A7	35 mm	500	4

3M™ Finesse-it™ Polierpaste K215GP

Artikelnummer	KP	VE/MBM
7100075290	1	4

3M™ Finesse-it™ Polierschaum

Artikelnummer	Farbe	Form	Größe	KP	VE/MBM
7100078853	grau	gewaffelt	80 mm	100	200
7100085537	grau	gewaffelt	133 mm	50	50
7100078852	rot	gewaffelt	80 mm	100	200
7100085536	rot	gewaffelt	133 mm	50	50
7100079034	weiß	glatt	80 mm	10	300
7100088773	weiß	glatt	133 mm	108	108



Abrasive Systems Division
 3M Deutschland GmbH
 Carl-Schurz-Str. 1
 41453 Neuss
 Germany
www.3M.de/schleifen