BOSCH

# Akku-Bohrschrauber ProCORE, Typ: GSR1860PRO

## Bestelldaten

| | |
|---|---|
| Bestellnummer | 070245 GSR1860PRO |
| GTIN | |
| Artikelklasse | 03B |

## Beschreibung

**Ausführung:**
Akku-Bohrschrauber
· **Kompakte, leistungsstarke Akku-Bohrschrauber mit Rechts-/ Linkslauf.**
· **Mit Electronic Motor Protection (EMP) und Electronic Cell Protection (ECP).**
· **LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches und Akku-Ladestandanzeige.**
· **Mehrstufige Drehmomenteinstellung für präzises Schrauben.**
· **Elektronische Drehzahlregelung für präzises Anbohren und Schrauben.**
· **Softgrip.**
**KickBack-Control** mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen sowie einzigartiger Präzisionskupplung und Motorbremse. 13mm-Auto-Lock-Metallbohrfutter. Hohes Drehmoment. Nachrüsten mit **Connectivity**-Modul möglich.
**Vorteil:**
Electronic Motor Protection.
**Lieferumfang:**
Inklusive 2× ProCORE 18V 4,0 Ah Li-Ionen Akku, Schnellladegerät, L-BOXX.
**Hinweis:**
Passende Ersatzakkus, Startersets und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 und Nr. 073863–073867.
Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Herstellerbezeichnung: GSR 18V-60C
Motorbauweise: Bürstenloser Motor
Anzahl enthaltener Akkus: 2
Akkuart: Lithium-Ion
Akkukapazität: 4 Ah
Akkuspannung: 18 V

## Technische Beschreibung

| | |
|---|---|
| maximales Drehmoment weich | 31 N·m |
| maximaler Spiralbohr-∅ in Stahl | 13 mm |
| Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) |
| maximales Drehmoment hart | 60 N·m |
| Herstellerbezeichnung | GSR 18V-60C |
| typische Verwendung | Strong |
| maximaler Spiralbohr-∅ in Holz | 38 mm |
| passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Bosch 18 V |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Motorbauweise | Bürstenloser Motor |
| maximale Vibration nach EN | <2,5 $m/s^2$ |
| Drehzahlbereich 1. Gang | 0 - 600 $min^{-1}$ |
| Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 - 13 mm |
| Akkukapazität | 4 Ah |
| Akkuspannung | 18 V |
| Drehzahlbereich 2. Gang | 0 - 1900 $min^{-1}$ |
| Anzahl enthaltener Akkus | 2 |
| Akkuart | Lithium-Ion |
| Energieversorgung | Akkubetrieben |
| geeignet für Material | Holz |
| geeignet für Material | Stahl |
| Produktart | Bohrschrauber |
| USP1 | 18V |

| | |
|---|---|
| USP2 | Bürstenloser Motor, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, in L-Boxx |

## Zubehör

| | |
|---|---|
| Akku-Starter-Set ProCore Akkutyp, Akkuspannung C18 V | 073863 C18 |
| Li-Ionen Akku ProCore Akkutyp, Akkuspannung C18 V | 073856 C18 |