# Akku-Bohrschrauber 18V, ONE-KEY App-Anbindung, Bürstenloser Motor, mit 2 Akkus, im Koffer, Typ: M18ODD2-5

## Bestelldaten

| | |
|---|---|
| Bestellnummer | 070212 M18ODD2-5 |
| GTIN | |
| Artikelklasse | 03L |

## Beschreibung

**Ausführung:**
**MILWAUKEE – Akku-Bohrschrauber** Durchzugsstarke Akku-2-Gang Bohrschrauber mit R/L-Lauf. REDLITHIUM™-Akkus mit **Einzelzellenüberwachung** und **Ladestandsanzeige.** Robustes **Metallgetriebegehäuse** für lange Lebensdauer. **FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter** mit Spindel-Lock. LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort. Spitzenmodell FUEL™ mit **bürstenlosen POWERSTATE™-Motor** für höchsten Wirkungsgrad. **Geringster Verschleiß** und bis zu 10fache Lebensdauer gegenüber Standard DC-Motoren. Die hohe Effizienz und die erhöhte Akkukapazität ermöglichen bis zu **2 × längere Laufzeiten** (im Vergleich zu anderen Li-Ionen Technologien). **REDLINK PLUS™-Elektronik** – einzigartiges Leistungsmanagement:
· **Mit Systemkommunikation Antriebsmaschine – Akku.**
· **Mit Überlastungsschutz für längere Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe.**
M18 FUEL™ **ONE-KEY™** Akku-Bohrschrauber mit hohem Drehmoment.
**Vorteil:**
Spitzenmodell FUEL™.
**Lieferumfang:**
Inklusive 2× M18 Red-Li-Ionen-Akkus, M12-18 FC Ladegerät, Gürtelclip, HD-Box (Systemkoffer). Inklusive Zusatzhandgriff zur leichteren Drehmomentabstützung.

**Hinweis:**
Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073816, Nr. 073827 und Nr. 073840.

## Technische Beschreibung

| | |
|---|---|
| maximales Drehmoment hart | 135 Nm |
| maximaler Spiralbohr-∅ in Stahl | 16 mm |
| Herstellerbezeichnung | M18ONEDD2-502X |
| maximale Drehzahl 2. Gang | 2000 $min^{-1}$ |
| passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ B 18 V |
| Akkukapazität | 5 Ah |
| maximale Drehzahl 1. Gang | 0 - 550 $min^{-1}$ |
| Motorbauweise | Bürstenloser Motor |
| maximale Vibration nach EN | <2,5 $m/s^2$ |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| maximaler Spiralbohr-∅ in Holz | 89 mm |
| Verpackung | Systemkoffer (HD=Heavy Duty) |
| typische Verwendung | Heavy Duty |
| Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 - 13 mm |
| Anzahl enthaltener Akkus | 2 |
| App-Anbindung | OneKey |
| Akkuart | Lithium-Ion |
| Energieversorgung | Akkubetrieben |
| geeignet für Material | Holz |
| geeignet für Material | Stahl |
| Produktart | Bohrschrauber |
| USP1 | 18V, ONE-KEY App-Anbindung |
| USP2 | Bürstenloser Motor, mit 2 Akkus, im Koffer |

## Zubehör

| | |
|---|---|
| Akku-Ladegerät Typ M1218FC | 073840 M1218FC |
| Winkelschraubvorsatz Typ OSD2 | 073920 OSD2 |
| Li-Ion System M18B5 Akkutyp MB18 | 073816 MB18 |
| Li-Ion AkkuHigh Output™ Akkutyp MHB55 | 073809 MHB55 |
| Winkelschraubvorsatz Typ WB1 | 073920 WB1 |
| Akku-Starter-SetHigh Output™ Typ M18HNRG55 | 073830 M18HNRG55 |
| Akku-Ladegerät Typ M1218C | 073840 M1218C |