

## ESD 780 SMC S3

SICHERHEITSHALBSTIEFEL NACH EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI M

GRÖSSEN: 36 - 48/49 (225 - 315) | WEITEN: NB, XB (S, XXB)



**S3** SCHUTZKLASSE S3  
nach EN ISO 20345

**SECURA VARIO® SYSTEM**  
belastungsangepasste  
Fersendämpfung

**ALUMINIUM-ZEHENSCHUTZ**  
Zehenschutzkappe aus Aluminium

**ESD**  
Schutz vor elektrostatischer Entladung

**DGUV  
191** EINLAGENVERSORGUNG  
baumustergeprüft nach  
DGUV Regel 112-191

**4** ORIGINAL STEITZ MEHRWEITENSYSTEM  
4 verschiedene Weiten je Schuhlänge

**STEITZ FLEX-ZONE®**  
Laufsohle mit Flexionszone

**STAHLZWISCHENSÖHLE**  
durchtrittsichere Stahlzwischensohle

**ECHTLEDER-BRANDSÖHLE**

### AUSSTATTUNG

- + Weiches Nubukleder
- + Feuerfestes NOMEX® Garn
- + Geschlossene Lasche
- + Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz
- + Gut sichtbare Sicherheitsreflektoren
- + Gepolsterte Bordüre für mehr Komfort

- + Mittelfußschutz SECURA META COVER
- + Atmungsaktives Textilfutter
- + Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

### LAUFÖHLE

#### Perbunan VX ESD, anthrazit

- + Laufsohle mit 3,8 mm Profil
- + Flexionszone mit Drehpunkt
- + Hohe Schnittfestigkeit und mechanische Beanspruchbarkeit
- + Breite Auftrittsfläche
- + Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- + Hitzebeständig bis ca. 220 °C



### DÄMPFUNG

#### SECURA VARIO® Fersendämpfung

Die individuelle, gewichts- und belastungsangepasste Fersendämpfung sorgt für eine effektive Reduzierung der Druckbelastung. Rücken und Gelenke werden geschont, Ermüdung nachweislich signifikant verringert.

-  über 105 kg
-  bis 105 kg
-  bis 91 kg
-  bis 79 kg
-  bis 57 kg



Geprüft und empfohlen vom Forum:  
Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem  
Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V.

Weitere Infos bei:  
AGR e.V. - Stader Str. 6 - 27432 Bremervörde  
Tel. 04761/92 63 580 - www.agr-ev.de

