

## SMC 640 GORE BOA S3

SICHERHEITSSTIEFEL NACH EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI M

GRÖSSEN: 36 - 50 (225 - 322) | WEITEN: NB, XB (S, XXB)



Ausgestattet mit



GORE-TEX  
Performance Comfort  
Footwear

**S3** SCHUTZKLASSE S3  
nach EN ISO 20345

**SECURA VARIO® SYSTEM**  
belastungsangepasste  
Fersendämpfung

**STAHLZWISCHENSOHLE**  
durchtrittsichere Stahlzwischensohle

**DGUV  
191** EINLAGENVERSORGUNG  
baumustergeprüft nach  
DGUV Regel 112-191

**BOA® FIT SYSTEM**  
for a fast, effortless, precision fit.

**4** ORIGINAL STEITZ MEHRWEITENSYSTEM  
4 verschiedene Weiten je Schuhlänge

**ST** STAHL-ZEHENSCHUTZ  
Zehenschutzkappe aus Stahl

**ECHTLEDER-BRANDSOHLE**

**GORE-TEX**  
Membransystem, wasserdicht  
und hoch atmungsaktiv

### AUSSTATTUNG

- + GORE-TEX Membran
- + Geschmeidiges, hydrophobiertes Glattleder kombiniert mit atmungsaktiven Textileinsätzen
- + BOA® Fit System
- + Geschlossene Lasche
- + Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz
- + Mittelfußschutz SECURA META COVER
- + Gut sichtbare Sicherheitsreflektoren
- + Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

### LAUFSoHLE

- Perbunan Alpine**, anthrazit
- + Laufsohle mit 6,5 mm Profil
  - + Stark rutschhemmend auch auf glatten, nassen und öligen Böden
  - + Hohe Schnitffestigkeit und mechanische Beanspruchbarkeit
  - + Breite Auftrittsfläche
  - + Gute Säuren- und Laugenbeständigkeit
  - + Hitzebeständig bis ca. 220 °C



### DÄMPFUNG

#### SECURA VARIO® Fersendämpfung

Die individuelle, gewichts- und belastungsangepasste Fersendämpfung sorgt für eine effektive Reduzierung der Druckbelastung. Rücken und Gelenke werden geschont, Ermüdung nachweislich signifikant verringert.

- über 105 kg
- bis 105 kg
- bis 91 kg
- bis 79 kg
- bis 57 kg



Geprüft und empfohlen vom Forum:  
Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem  
Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V.

Weitere Infos bei:  
AGR e.V. - Stader Str. 6 - 27432 Bremervörde  
Tel. 04761/92 63 580 - www.agr-ev.de

