Garant GRIDLINE

Lochwand-Vertikalschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 2000mm

Bestelldaten

Bestellnummer	942041 2000
GTIN	4062406135461
Artikelklasse	9GI

Beschreibung

Ausführung:
Lochwand-Vertikalschrank in 40×28G
Ausführung wie bei Nr. 942033 Gr. 2000/4, jedoch mit **3 Vertikalauszügen.** Hervorragend geeignet für die platzsparende Aufbewahrung von Anschlagmitteln und Schlingen. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Mit Vertikalauszügen, mit ☐ 9×9mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Haken und Haltern, sowie Lochwand-Zubehör. Lochwände im 50-mm-Raster verstellbar. Die Lochwände sind teleskopschienengeführt und besitzen eine **Einzel-Auszugssicherung.** Tragfähigkeit je Auszug 80 kg. Nutzfläche beider Seiten pro Vertikalauszug 2,1 m^2 (Tiefe × Höhe 635×1690 mm).
Lieferumfang:
3 St. Ablagewannen für Schlingen Nr. 942054 Gr. 2; 4 St. Universalhalter 45° Nr. 955590 Gr. 75; 4 St. Universalhalter 90° Nr. 955600 Gr. 100×100.
Lackierung:
Standardmäßig Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Technische Beschreibung

Breite in G	40

Höhe	2000 mm
Vertikalauszug Nutztiefe	635 mm
Vertikalauszug Tragfähigkeit	80 kg
Tiefe in G	28
Tiefe	700 mm
Gewicht	243 kg
Anzahl Lochwände	3
Vertikalauszug Nutzhöhe	1690 mm
Breite	1000 mm
Schrank Bauart	Basisschrank
Ausführung	Lochwand-Vertikalschrank
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Schubladenauszug	Auszugsperre
Türöffnungswinkel	250 Grad
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Vertikalschrank

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11