

VX 7550 PERBUNAN S3

SICHERHEITSHALBSCHUH NACH EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

GRÖSSEN: 36 - 50 (225 - 322) | WEITEN: NB, XB (S, XXB)



SCHUTZKLASSE S3
nach EN ISO 20345



ORIGINAL STEITZ MEHRWEITENSYSTEM
4 verschiedene Weiten je Schuhlänge



SECURA VARIO® SYSTEM
belastungsangepasste
Fersendämpfung



ALUMINIUM-ZEHENSCHUTZ
Zehenschutzkappe aus Aluminium



STAHLZWISCHENSOHLE
durchtrittsichere Stahlwischensohle



ESD
Schutz vor elektrostatischer Entladung



ECHTLEDER-BRANDSOHLE



EINLAGENVERSORGUNG
baumustergeprüft nach
DGUV Regel 112:191

AUSSTATTUNG

- + Geschmeidiges, pflegeleichtes Glattleder
- + Geschlossene Lasche
- + Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz
- + Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
- + Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

LAUF SOHLE

Perbunan Active ESD, anthrazit

- + Laufsohle mit 4,5 mm Profil
- + Mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme
- + Gute Säuren- und Laugenbeständigkeit
- + Breite Auftrittsfläche
- + Hohe Strapazierfähigkeit
- + Hitzebeständig bis ca. 220 °C



DÄMPFUNG

VARIO Multiflex® Technologie

Sicherheitsschuhe, die weniger Einfluss auf die natürliche Bewegung des Fußes nehmen, sind hebelarmreduziert. Hebelarmkräfte verursachen Knieschmerzen und Rückenprobleme und können Umknickunfälle begünstigen. Diese Kräfte reduzieren wir durch Änderungen am Schuh, wie z. B. eine veränderte Geometrie der Laufsohle bis hin zur Verringerung der Sohlendicke. Ein Ergebnis der VARIO Multiflex® Technologie ist die multiflexible Sohle.

-  über 105 kg
-  bis 105 kg
-  bis 91 kg
-  bis 79 kg
-  bis 57 kg



Geprüft und empfohlen vom Forum:
Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem
Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V.

Weitere Infos bei:
AGR e.V. - Stader Str. 6 - 27432 Bremervörde
Tel. 04761/92 63 580 - www.agr-ev.de

