BOSCH

LED-Akku-Leuchte, 12 V, Typ: GLI12330

Bestelldaten

Bestellnummer	073203 GLI12330
GTIN	3165140741750
Artikelklasse	03B

Beschreibung

Ausführung:
12 V Arbeitslicht mit 10 LEDs und zwei Helligkeitsstufen. Einstellbarer Winkel bis 200°, Aufhängehaken, Karabiner und integrierter Magnet.
Lieferumfang:
Akku-Leuchte ohne Akku und ohne Ladegerät.
Hinweis:
Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851– 073866.

Technische Beschreibung

Akkuspannung	12 V
Herstellerbezeichnung	GLI 12-330
Anzahl enthaltener Akkus	0
Akkuart	Lithium-Ion
Gewicht ohne Akku	300 g
Energieversorgung	Akkubetrieben

Lichtstrom	330 lm
Schwenkbereich	0 - 200 Grad
ATEX-Zone	keine
Produktnamensattribut	12 V
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 12 V
Produktart	Arbeitsleuchte

Zubehör

Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B12 V	073851 B12
Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B12 V	073855 B12