Akku-Stichsäge, Typ: M18FBJS-5

Bestelldaten

Bestellnummer	078211 M18FBJS-5
GTIN	4058546227456
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:
Robuste und universell einsetzbare Stichsägen mit Metallgetriebegehäusen und Überlastungsschutz. Beidhändig
bedienbarer An-/Ausschalter erlaubt die Nutzung in vielen verschiedenen Positionen.
Mit **Schnellspannsystem FIXTEC** für werkzeuglosen Stichsägeblattwechsel binnen Sekunden und **zuschaltbarem Pendelhub** für optimale Schnittleistung und Spanabfuhr bei reduziertem Sägeblattverschleiß.
Akku-Stichsäge, bürstenloser POWERSTATE™-Motor für hohe Schnittleistung. Schalter für 6 Geschwindigkeitseinstellungen mit Sanftanlauf. LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs.
Lieferumfang:
Inklusive Spanreißschutz.
Inklusive Ladegerät, 1 × Sägeblatt, Adapter für Staubabsaugung, Staubschutzhaube, Kunststoff-Gleitsohle und HD-Box.
Hinweis:
Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073808 – 073840.
Stichsägeblätter finden sie unter Nr. 5888400 – 5888551.

Technische Beschreibung

maximale Vibration nach EN	6,3 m/s^2
Herstellerbezeichnung	M18FBJS-502X
werkzeugloser Werkzeugwechsel	ja, FIXTEC System
Gehrungsverstellung	ja
maximale Sägestärke Holz	100 mm
Gewicht	2,8 kg
maximale Sägestärke Stahl	10 mm
Akkuspannung	18 V
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 18 V
Bauform	Stabform
Besonderheit	universell einsetzbar
Hubzahl	800 - 3500 min^{-1}
Pendelhub	5-fach
Akkukapazität	5 Ah
Akkuart	Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus	2
Energieversorgung	Akkubetrieben
Verpackung	Transportkoffer
Produktart	Säge

Zubehör

Li-Ion AkkuHigh Output™ Akkutyp MHB3	073808 MHB3
Stichsägeblätter-Set Bezeichnung T118AHM	588400 T118AHM
Li-Ion AkkuHigh Output™ Akkutyp MHB8	073810 MHB8
Akku-Starter-SetHigh Output™ Akkutyp M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Akku-Starter-SetHigh Output™ Typ M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Akku-Starter-SetHigh Output™ Typ M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Akku-Starter-SetHigh Output™ Typ M18HNRG8	073831 M18HNRG8

Stichsägeblätter-Set Bezeichnung T118A	588400 T118A
Stichsägeblätter-Set Bezeichnung T127D	588400 T127D
Li-Ion AkkuHigh Output™ Akkutyp MHB12	073811 MHB12
Akku-Starter-Set Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-Ion System M18B5 Akkutyp MB18	073816 MB18
Stichsägeblätter-Set Bezeichnung T318A	588400 T318A
Stichsägeblätter-Set Bezeichnung T118B	588400 T118B
Stichsägeblätter-Set Bezeichnung T118AF	588400 T118AF
Li-Ion AkkuHigh Output™ Akkutyp MHB55	073809 MHB55
Stichsägeblätter-Set Bezeichnung T318B	588400 T318B
Li-Ion System M18B2 Akkutyp MB18	073827 MB18