Garant

Hammer-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 3

Bestelldaten

Bestellnummer	954690 3
GTIN	2050002004399
Artikelklasse	91A

Beschreibung

Ausführung:
Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. **Deckschicht anthrazit,** die darunterliegende **Kontrastfarbe grau** signalisiert fehlende Werkzeuge.
Die Hartschaumeinsätze füllen 1/4 (10 G × 10 G bzw. 250 × 250 mm) oder 1/2 (10 G × 20 G bzw. 250 x 500 mm) der Schubladennutzfläche.
Passend für:
Neue GARANT GridLine Werkbänke mit Vollauszug-Schubladen und neuem Schubladenrastermaß von 20 G × 20 G bzw. 500 × 500 mm (B×T).
Lieferumfang:
Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954690: 1 St.
GARANT Schlosserhammer Nr. 750110 Gr. 300; 500: je 1 St.
GARANT Rückschlagfreier Kunststoffhammer Nr. 754750 Gr. 40: 1 St.
Füllgrad einer Schublade in G: 10×20
Breite: 250 mm
Tiefe: 500 mm
Breite in G: 10
Tiefe in G: 20

Technische Beschreibung

Anzahl der Werkzeuge	3
Breite	250 mm

Breite in G	10
Tiefe	500 mm
Tiefe in G	20
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm
Füllgrad einer Schublade in G	10×20
Produktart	Hartschaumeinlage

Zubehör

Rückschlagfreier Hammer mit Nylon-EinsätzenHickory-Stiel Hammerkopf-∅ 40 mm	754750 40
Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 954690	952001 954690
Schlosserhammer mitStielschutzkragen Gewicht ohne Stiel 300 g	750110 300
Schlosserhammer mitStielschutzkragen Gewicht ohne Stiel 500 g	750110 500