Garant

Zangen-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 5



Bestelldaten

Bestellnummer	954295 5
GTIN	4062406157654
Artikelklasse	91A

Beschreibung

Ausführung:
Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. **Deckschicht anthrazit,** die darunterliegende **Kontrastfarbe grau** signalisiert fehlende Werkzeuge.
Die Hartschaumeinsätze füllen 1/4 (10 G × 10 G bzw. 250 × 250 mm) oder 1/2 (10 G × 20 G bzw. 250 x 500 mm) der Schubladennutzfläche.
Passend für:
Neue GARANT GridLine Werkbänke mit Vollauszug-Schubladen und neuem Schubladenrastermaß von 20 G × 20 G bzw. 500 × 500 mm (B×T).
Lieferumfang:
Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954295: 1 St.
GARANT Kombizange Nr. 700940 Gr. 180: 1 St.
GARANT Wasserpumpenzange Nr. 706001 Gr. 250: 1 St.
GARANT Flachrundzange gerade Nr. 713040 Gr. 200: 1 St.
GARANT Flachrundzange abgewinkelt Nr. 713440 Gr. 200: 1 St.
GARANT Seitenschneider Nr. 724840 Gr. 160: 1 St.

Technische Beschreibung

Anzahl der Werkzeuge	5
Breite in G	10
Breite	250 mm

Tiefe in G	20
Tiefe	500 mm
Gewicht	1,553 kg
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm
Füllgrad einer Schublade in G	10×20
Produktart	Hartschaumeinlage

Zubehör

Flachrundzange gerade, verchromt, mit Griffhüllen ganze Länge 200 mm	713040 200
Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 954295	952001 954295
Wasserpumpenzange mit Rasten-Feinverstellung, schwarz ganze Länge 250 mm	706000 250
Kombizange, verchromt, mit 2K-Griffhüllen ganze Länge 180 mm	700940 180
Flachrundzange abgewinkelt, verchromt, mit Griffhüllen ganze Länge 200 mm	713440 200
Seitenschneider verchromt, mit Griffhüllen ganze Länge 160 mm	724840 160
Wasserpumpenzange mit Rasten-Feinverstellung, schwarz ganze Länge 250 mm	706001 250