


## SITE LITE 40

03.5268

**3**  
years  
warranty\*

PATENT PROTECTED



**Bluetooth®**  
Light control app



INCL.  
ITEM NO. 03.5757

\* go to [scangrip.com](http://scangrip.com) to register



432xSMD LEDs



189lm/W



40000 lm  
30000 lm  
20000 lm  
10000 lm



220-240V AC  
50/60Hz



315W



10m  
3x1.0 mm<sup>2</sup> H07RN-F



-25° to +40° C



IK08



1m



IP65



278x241x160mm






4.95 kg

Work light specifications

# UK SITE LITE 40

## WARNING

- Always respect applicable legislation for working with electrical equipment in order to reduce the risk of accidents
- Avoid looking directly into the beam of light, as this will result in dazzling
- Do not use the lamp near a naked flame
- Protect the mains cable from oil, heat and sharp edges
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced
- Luminaire is only suitable for direct mounting on non-combustible surfaces.
- The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed
- Always use the bracket for best stability and support




## Integrated Bluetooth light control

- Turn lamp on/off or adjust lamp output
- Lock the lamp by setting a PIN
- Connect and control up to 4 lamps simultaneously in a group
- Compliant with iOS 10.3 or higher / Android 5.0 or higher
- Download from iTunes App Store / Google Play Store



**WARNING- Risk of fire**  
Minimum distance from  
lighted objects 0.5 m



**WARNING**






Discarded electrical products must not be disposed of together with household waste.  
Please use recycling facilities. Ask your local authority or retailer for advice on recycling.

# DK SITE LITE 40

## ADVARSEL

- Respekter altid den gældende lovgivning for arbejde med elektrisk udstyr for dermed at reducere risikoen for ulykker
- Undgå at se direkte ind i lysstrålen, da det vil medføre blænding
- Anvend ikke lampen i nærheden af åben ild
- Beskyt netledningen mod olie, varme og skarpe kanter
- Lyskilden på lampen kan ikke udskiftes; når lyskilden er opbrugt skal hele lampen udskiftes
- Lampen er kun egnet til direkte montering på ikke-brændbare overflader
- Lampens fleksible kabel eller ledning kan ikke udskiftes; hvis ledningen er beskadiget skal lampen bortskaffes
- Brug altid beslaget for bedste stabilitet og støtte




## Integreret Bluetooth lysstyringsfunktion

- Tænd og sluk lampen eller juster lysintensiteten
- Lås lampen med en PIN-kode
- Forbind og styr op til fire lamper ad gangen i en gruppe
- Kompatibel med iOS 10.3 eller nyere/ Android 5.0 eller nyere
- Download fra iTunes App Store / Google Play Store



## ADVARSEL – brandfare

Minimumafstand til  
det belyste emne 0,5 m



**WARNING**






Kasserede elektriske produkter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Benyt venligst genbrugsanlæg. Spørg din lokale kommune eller forhandler for genbrug rådgivning.

# DE SITE LITE 40

## ACHTUNG

- Beachten Sie immer die allgemeinen Sicherheitsvorschriften für den Gebrauch von Elektrogeräten, um die Unfallgefahr zu verringern
- Nicht direkt in das Licht schauen, da es Blendung verursacht
- Die Lampe nie in der Nähe von offenen Flammen benutzen
- Netzkabel vor Öl, Hitze und scharfen Gegenständen schützen
- Die Lichtquelle dieser Lampe ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle defekt ist, oder das Lebensende erreicht hat, muß die gesamte Lampe ersetzt werden
- Die Armatur ist nur für die Direktmontage auf nicht brennbaren Oberflächen geeignet
- Das externe, flexible Kabel oder Schnur von der Armatur kann nicht ausgetauscht werden; wenn die Schnur beschädigt ist, ist die Armatur zerstört
- Die Halterung immer für beste Stabilität und Unterstützung einstellen




## Eingebaute Bluetooth Lichtsteuerung

- Arbeitsleuchte ein-/ausschalten oder Lichtintensität einstellen
- Arbeitsleuchte mit einer PIN-Code sperren
- Bis zu 4 Leuchten gleichzeitig verbinden und als eine Gruppe steuern
- Kompatibel mit iOS 10.3 oder höher / Android 5.0 oder höher
- Von iTunes App Store / Google Play Store herunterladen



## ACHTUNG - Brandgefahr

- Mindestabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5 m



**WARNING**






Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen separat über Sondermüllannahmestellen entsorgt oder an den Handel zurückgegeben werden. Handel und Kommunen sind zur kostenlosen Rücknahme verpflichtet.

# FR SITE LITE 40

## ATTENTION

- Il faut toujours respecter les lois en vigueur pour le travail avec l'équipement électrique. Ceci pour réduire le risque d'accidents
- Ne pas regarder directement dans le faisceau de lumière. Ceci pour éviter l'éblouissement
- Ne jamais utiliser la lampe à proximité de flammes
- Protéger le câble électrique contre l'huile, la chaleur, et des objets à arêtes tranchants
- Les lampes LED ne peuvent pas être remplacées: lorsque les lampes sont en fin de vie, remplacer l'ensemble de l'équipement
- Ce luminaire est conçu uniquement pour un montage direct sur des surfaces non combustibles
- Le câble ou cordon flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé; s'il est abîmé, le luminaire doit être mis au rebut
- Utilisez toujours le support pour une meilleure stabilité et un meilleur soutien




Réglage Bluetooth intégré de l'intensité lumineuse

- Allumez/éteignez ou réglez le projecteur
- Verrouillez le projecteur en définissant un code PIN
- Connectez et réglez jusqu'à 4 projecteurs simultanément dans un groupe
- Compatible avec iOS 10.3 ou supérieur/Android 5.0 ou supérieur
- Téléchargez sur iTunes App Store/Google Play Store



## AVERTISSEMENT - Risque d'incendie

- Respectez une distance de 0,5 m par rapport à l'éclairage.



**WARNING**






Il est interdit de jeter les produits électriques mis au rebut avec les ordures ménagères. Il faut les retourner à un centre de recyclage. Consulter les autorités locales ou le revendeur pour conseils sur le recyclage.

# ES SITE LITE 40

## ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de accidentes, respete siempre la legislación aplicable para el trabajo con equipos eléctricos
- Evite mirar directamente el haz de luz, ya que produce deslumbramiento
- No use la lámpara cerca de una llama abierta
- Proteja el cable de alimentación del aceite, el calor y los cantos afilados
- La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz alcanza al final de su vida, se sustituye toda la luminaria
- Esta luminaria solo es adecuada para el montaje directo sobre superficies no combustibles
- El cable flexible externo de esta luminaria no se puede sustituir; si el cable está dañado, la luminaria se deberá desechar
- Utilice siempre el soporte para obtener la mejor estabilidad y apoyo




## Control de luz Bluetooth integrado

- Encendido/apagado de la lámpara o ajustar la salida de la lámpara
- Bloqueo de la lámpara mediante estableciendo un PIN
- Conexión y control de hasta 4 lámparas simultáneamente en un grupo
- Compatible con iOS 10.3 o superior / Android 5.0 o superior
- Descarga desde iTunes App Store / Google Play Store



## ADVERTENCIA - Riesgo de incendio

- Distancia mínima de los objetos iluminados 0,5 m



**WARNING**






Los productos eléctricos no pueden desecharse junto con los residuos domésticos. Le rogamos que use los centros de reciclaje. Solicite asesoramiento sobre reciclaje al vendedor o a las autoridades locales.

# PT SITE LITE 40

## AVISO

- Respeite sempre a legislação aplicável ao trabalho com equipamento elétrico a fim de reduzir o risco de acidentes
- Evite olhar diretamente para o feixe de luz, uma vez que ofusca
- Não utilize a lâmpada perto de uma chama nua
- Proteja o cabo da rede elétrica do óleo, do calor e das arestas cortantes
- A fonte de luz desta luminária não é substituível; quando a fonte de luz atinge ao fim de sua vida toda a luminária deve ser substituído
- A luminária é adequada apenas para montagem direta em superfícies não combustíveis
- O cabo ou o fio flexível exterior desta luminária não pode ser substituído; se o cabo apresentar danos, a luminária tem de ser eliminada
- Utilize sempre o suporte para melhor estabilidade e apoio




## Controlo de luz Bluetooth integrada

- Ligue/desligue a luz ou ajuste a saída de luz
- Bloqueie a luz configurando um PIN
- Conecte e controle até 4 luzes simultaneamente num grupo
- Em conformidade com o iOS 10.3 ou superior / Android 5.0 ou superior
- Descarregue do iTunes App Store / Google Play Store



**AVISO - Risco de incêndio -**  
Distância mínima de objetos iluminados 0,5 m



**WARNING**




Os produtos elétricos rejeitados não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Utilize os centros de reciclagem. Peça à autoridade local ou ao vendedor conselhos sobre reciclagem.

# IT SITE LITE 40

## AVVERTENZA

- Rispettare sempre la legislazione applicabile per il lavoro con apparecchiature elettriche al fine di ridurre al minimo il rischio di incidenti
- Evitare di guardare direttamente il fascio di luce in quanto provocherebbe abbagliamento
- Non usare la lampada in prossimità di fiamme libere
- Proteggere il cavo di alimentazione da olio, calore e spigoli vivi
- La sorgente luminosa non è sostituibile, quando questa sarà a fine vita si dovrà provvedere alla sostituzione completa della lampada
- L'apparecchio di illuminazione è adatto solo per il montaggio diretto su superfici non combustibili
- Il cavo flessibile esterno di questo apparecchio di illuminazione non è sostituibile; se il cavo si danneggia, gettare l'apparecchio di illuminazione
- Utilizzare sempre la staffa per una stabilità e un supporto ottimali




## Controllo della lampada Bluetooth integrato

- Per accendere/spegnere la lampada o regolare la sua uscita
- Per impostare un PIN per il blocco della lampada
- Per collegare e gestire fino a 4 lampade contemporaneamente in un gruppo
- Compatibile con iOS 10.3 o versioni successive / Android 5.0 o versioni successive
- Scaricabile da iTunes App Store / Google Play Store



## AVVERTENZA! Rischio d'incendio.

Tenere una distanza minima dagli oggetti illuminati di 0,5 m.



**WARNING**






I prodotti elettrici al termine del ciclo di vita non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Si raccomanda di utilizzare gli impianti di riciclaggio. Chiedere alle autorità locali o al proprio rivenditore per informazioni sul riciclaggio.



# NL SITE LITE 40

## WAARSCHUWING

- Volg bij werkzaamheden met elektrische uitrusting altijd de geldende wet- en regelgeving om de kans op ongevallen te minimaliseren
- Kijk niet direct in de lamp om verblinding te voorkomen
- Gebruik de lamp niet in de nabijheid van open vuur
- Bescherm de voedingskabel tegen olie, warmte en scherpe kanten
- De lichtpeer van deze lamp kan niet worden vervangen; wanneer de peer is uitgebrand, moet de hele lamp worden vervangen
- De lichtarmatuur is uitsluitend geschikt voor directe montage op niet-brandbare oppervlakken
- De externe flexibele kabel af het snoer van deze lichtarmatuur kan niet worden vervangen; als het snoer beschadigd is, moet de lichtarmatuur worden afgedankt
- Gebruik altijd de beugel voor de beste stabiliteit en ondersteuning




## Geïntegreerde Bluetooth-lichtbediening

- De lamp in-/uitschakelen of de uitgang van de lamp aanpassen
- Vergrendel de lamp door een pincode in te stellen
- Sluit aan en bestuur maximaal 4 lampen tegelijk in een groep
- Compatibel met iOS 10.3 of hoger / Android 5.0 of hoger
- Downloaden in de iTunes App Store / Google Play Store



## WAARSCHUWING - Brandgevaar

- minimale afstand tot verlichte objecten 0,5 m



**WARNING**






Afgedankte elektrische producten mogen niet worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Lever in bij een afvalinzamelstation. Vraag uw plaatselijke overheid of winkelier om advies inzake recycling.

# PL SITE LITE 40

## OSTRZEŻENIE

- Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia wypadku, należy zawsze przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących pracy z urządzeniami elektrycznymi
- Nie patrzeć bezpośrednio na wiązkę światła, gdyż spowoduje to oślepienie
- Nie używać lampy w pobliżu otwartego ognia
- Chronić przewody elektryczne przed olejem, wysoką temperaturą i ostrymi krawędziami
- Źródło światła tej oprawy nie są wymienne; gdy źródło światła osiąga jego koniec życia cała oprawa zastępuje się
- Oprawę można montować tylko bezpośrednio na powierzchniach niepalnych
- Elastycznego kabla lub przewodu oprawy nie można wymieniać. W przypadku uszkodzenia oprawy należy zutylizować
- Zawsze używaj uchwyty, aby uzyskać najwyższą stabilność i podparcie




## Regulacja światła przy pomocy aplikacji Bluetooth

- Włączanie/wyłączanie lampy lub regulacja mocy lampy
- Blokowanie lampy poprzez ustawienie kodu PIN
- Podłączanie i jednoczesne sterowanie maksymalnie 4 lampami w grupie
- Kompatybilne z iOS 10.3 lub nowszym / Androidem 5.0 lub nowszym
- Pobierz z iTunes App Store / Google Play Store



## UWAGA — Ryzyko pożaru

— Minimalna odległość od zapalonych obiektów wynosi 0,5 m



**WARNING**






Nie wolno utylizować zużytych urządzeń elektrycznych wraz z odpadami domowymi. Należy skorzystać z placówek przetwarzania odpadów. Więcej informacji na temat przetwarzania odpadów udzielają lokalne władze lub sprzedawca.

# BG SITE LITE 40

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Винаги спазвайте приложимото законодателство при работа с електрическо оборудване, за да се намали рискът от злополуки
- Избягвайте да гледате директно в светлинния лъч, тъй като това ще доведе до заслепяване
- Не използвайте лампата в близост до открит пламък е
- Защитете захранващия кабел от масло, топлина и остри ръбове
- Светлинният източник на това осветително тяло не е сменяема; когато източникът на светлина достига си край на -живота на цялото осветителя се заменя
- Осветителното тяло е подходящо само за директен монтаж върху негорящи повърхности
- Външният гъвкав кабел или шнур на това осветително тяло не може да се сменя; ако кабелът бъде повреден, осветителното ще стане негодно
- Винаги използвайте скобата за най-добра стабилност и опора





## Вградено управление на лампата през Bluetooth

- Включване/изключване на лампата или регулиране на излъчваната светлина
- Заклучване на лампата чрез задаване на ПИН
- Свързване и управление на до 4 лампи едновременно в група
- Съвместима с iOS 10.3 или по-нова / Android 5.0 или по-нова
- Изтегляне от магазина за приложения iTunes / Google Play



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар

– Минимално разстояние от запалими предмети трябва да е 0,5m



**WARNING**






Излезлите от употреба електрически уреди не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Моля, използвайте пунктове за рециклиране. Обърнете се към вашите местни власти или търговеца на дребно за съвет относно рециклирането.

# SE SITE LITE 40

## VARNING

- Respektera alltid gällande lagstiftning vid arbete med elektrisk utrustning så att risken för olyckor minimeras
- Undvik att titta rakt in i ljusstrålen eftersom du kommer att bländas.
- Använd inte lampan i närheten av öppen låga
- Se till att nätsladden inte utsätts för olja, värme eller vassa kanter
- Lampans ljuskälla kan inte bytas ut. När ljuskällan är förbrukad måste du byta ut hela lampan
- Lampan är endast avsedd för direkt montering på eldfasta ytor
- Lampans sladd kan inte bytas ut. Om sladden skadas måste lampan kasseras
- Använd alltid fästet för bästa stabilitet och stöd




## Integrerad Bluetooth-ljusstyrning

- Slå på/av lampan eller justera lamputgången
- Lås lampan genom att ställa in en PIN-kod
- Anslut och styr upp till fyra lampor samtidigt i en grupp
- Kompatibel med iOS 10.3 eller högre / Android 5.0 eller högre
- Ladda ner från iTunes App Store / Google Play Store



## VARNING – Brandrisk –

Minsta avstånd från belysta objekt: 0,5 m



**WARNING**






Kasserade elektriska produkter får inte slängas i hushållssoporna. Ta med dem till en återvinningscentral. Fråga din kommun eller återförsäljare om du vill ha råd om återvinning.

# FI SITE LITE 40

## VAROITUS

- Noudata aina voimassa olevia sähkölaitteiden käyttöä koskevia määräyksiä onnettomuusriskin pienentämiseksi
- Älä katso suoraan valonsäteeseen, koska se aiheuttaa häikäistymisen
- Älä käytä valaisinta avotulen läheisyydessä
- Suojaa virtajohto öljyltä, kuumuudelta ja teräviltä reunoilta
- Valaisimen valonlähdetä ei voi vaihtaa; valonlähteen rikkoutuessa pitää koko valaisin vaihtaa
- Valaisinta saa käyttää vain palamattomalla alustalla
- Valaisimen kaapelia tai johtoa ei voi vaihtaa; jos johto vahingoittuu, valaisin pitää hävittää.
- Käytä kiinnikettä aina parhaan vakauden ja tuen takaamiseksi




## Integroitu Bluetooth-valonohjaus

- Kytke lamppu päälle/pois tai säädä lampun lähtöä
- Lukitse lamppu asettamalla PIN-koodi
- Kytke ja ohjaa jopa neljää lamppua samanaikaisesti ryhmässä
- Yhteensopiva iOS 10.3 tai uudempi / Android 5.0 tai uudempi
- Lataa iTunes App Storesta / Google Play Storesta



**VAROITUS - Palovaara -**  
Minimietäisyys avotulesta  
0,5 m



**WARNING**




Käytettyjä sähkölaitteita ei saa hävittää talousjätteen mukana. Toimita ne mieluumsti kierrätyskeskukseen. Kierrätysohjeita saat kunnan viranomaisilta tai jälleenmyyjiltä.

# TR SITE LITE 40

## UYARI

- Kaza riskini azaltmak için daima elektrikli ekipmanlarla çalışmayla ilgili mevzuatlara uyun
- Göz kamaşmasına neden olabileceğinden ışık demetine doğrudan bakmaktan kaçının
- Lambayı açık alevlerin yakınında kullanmayın
- Ana kabloyu yağdan, sıcaktan ve keskin kenarlardan koruyun
- Bu lambanın ışık kaynağı değiştirilemez; ışık kaynağı ömrünün sonuna geldiğinde tüm lamba değiştirilmelidir
- Luminaire yalnızca yanıcı olmayan yüzeyler üzerine doğrudan monte etmek için uygundur
- Bu luminaire lambanın esnek dış kablosu veya kordonu değiştirilemez; kablo hasar görmesi halinde lamba imha edilmelidir
- En üst düzeyde kararlılık ve destek elde etmek için, braketi her zaman kullanın




## Entegre Bluetooth ışık kontrolü

- Lambayı açın/kapatın veya lamba çıkışını ayarlayın
- Bir PIN belirleyerek lambayı kilitleyin
- Bir grupta eşzamanlı olarak 4 lambaya kadar bağlanın ve kontrol edin
- iOS 10.3 veya üzeri / Android 5.0 veya üzeri ile uyumlu
- iTunes App Store / Google Play Store'dan indirin



**UYARI - Yangın tehlikesi -**  
Yanan nesnelere en az 0,5 m uzakta tutulmalıdır



**WARNING**






Atılacak elektrikli ürünler diğer ev atıkları ile birlikte bertaraf edilmemeli veya imha edilmemelidir. Lütfen geri dönüşüm tesislerini kullanın. Daha fazla bilgi edinmek için yerel makamlara veya satıcınıza danışın.

# CZ SITE LITE 40

## VAROVÁNÍ

- Vždy dodržujte platné předpisy a nařízení pro práci s elektrickými zařízeními, abyste snížili riziko vzniku nehod.
- Nedívejte se přímo do světelného paprsku, jinak budete oslněni.
- Nepoužívejte svítidlo v blízkosti otevřeného plamenu.
- Síťový kabel chraňte před políáním olejem, zdroji tepla a ostrými hranami.
- Nu lăsați bateria neîncărcată pentru o perioadă lungă de timp. - Supradescărcarea poate duce la deteriorarea bateriei.
- Svítidlo je vhodné pouze pro přímou montáž na nehořlavé povrchy.
- Externí ohebný kabel nebo šňůru tohoto svítidla nelze vyměnit; dojde-li k poškození kabelu, svítidlo vyhodte.
- Pro zajištění optimální stability a opory vždy používejte držák




## Integrované Bluetooth ovládání světla

- Zapnutí/vypnutí světla nebo změna výkonu
- Zamknutí lampy nastavením kódu PIN
- Možnost připojit a ovládat až 4 lampy současně ve skupině
- Lze používat se systémem iOS 10.3 nebo novějším / Android 5.0 nebo novějším
- Ke stažení z webu iTunes App Store / Google Play Store



## VAROVÁNÍ – nebezpečí požáru

Minimální vzdálenost od  
rozsvícených předmětů 0,5 m



**WARNING**






Vyřazené elektrické výrobky se nesmí vyhazovat spolu s domovním odpadem. Při likvidaci využijte zařízení na recyklaci. Informace k recyklaci vám sdělí místní samospráva nebo prodejce.

# RO SITE LITE 40

## ATENȚIE

- Pentru a reduce riscul de accidente, respectați întotdeauna legislația aplicabilă pentru lucrul cu echipamente electrice.
- Nu priviți direct în fasciculul de lumină, deoarece provoca orbirea.
- Nu folosiți lanterna în apropierea unei flăcări deschise.
- Feriți cablul de alimentare de ulei, căldură și margini ascuțite
- Sursa de lumină a lanternei nu se poate înlocui; când sursa ajunge la sfârșitul
- Corpul de iluminat se poate monta doar pe suprafețe ignifuge.
- Cablul flexibil extern al acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuit; în cazul în care se deteriorează, lanterna trebuie distrusă
- Utilizați întotdeauna suportul pentru stabilitate și suport excelente




## Integrated Bluetooth light control Controlul luminii prin Bluetooth integrat

- Aprindere/stingere lanternă sau reglare a intensității luminoase
- Blocarea lanternei prin setarea unui cod PIN
- Conectați și controlați până la 4 lanterne simultan într-un grup
- Compatibil cu iOS 10.3 sau mai nou/Android 5.0 sau mai nou
- Descărcați de pe iTunes App Store/Google Play Store



## ATENȚIE - Pericol de incendiu

Distanța minimă până la obiectele luminate: 0,5 m



**WARNING**



Produsele electrice dezafectate nu trebuie eliminate împreună cu gunoiul menajer. Vă rugăm să apelați la centrele de reciclare. Cereți sfaturi referitoare la reciclare de la autoritățile locale sau de la magazin.









---

---



# ILLUMINATION OF BUILDING SITE

According to European Standard EN-12464-2 for lighting of outdoor work places.

100 lux	50 lux	20 lux	5 lux
			
Construction	Construction site	Excavation	Parking


See our guide at [SCANGRIP.COM](https://scangrip.com)



SCANGRIP.COM



DESIGNED BY  
SCANGRIP  
IN DENMARK



EU DESIGN PATENT 7180187

V5/05.12.2020/kks