Anreißen und Sägen, Anzahl der Werkzeuge: 8

Bestelldaten

Bestellnummer	954895 8
GTIN	2050002004511
Artikelklasse	91A

Beschreibung

Ausführung:
Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. **Deckschicht anthrazit,** die darunterliegende **Kontrastfarbe grau** signalisiert fehlende Werkzeuge.
Lieferumfang:
Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954895: 1 St.
EDDING Permanentmarker Nr. 085130 Gr. B: 1 St.
HOLEX Anschlagwinkel Nr. 452600 Gr. 300×175: 1 St.
HOLEX Winkelmesser Nr. 453000 Gr. 120×150: 1 St.
PB Gerade Hartmetall-Reißnadel Nr. 458760 Gr. HM: 1 St.
HOLEX Präzisions-Stahlmaßstab Nr. 461600 Gr. 300: 1 St.
GARANT Rollbandmaß Nr. 462201 Gr. 2,5: 1 St.
GARANT Metallsägebogen Nr. 580400: 1 St.
GARANT Handsägeblatt Nr. 582500 (1 VPE = 10 Stück): 1 St.

Technische Beschreibung

Tiefe	500 mm
Tiefe in G	20
Breite in G	10
Breite	250 mm
Anzahl der Werkzeuge	8

Ausführung	mit Werkzeugsortiment
Gewicht	2,476 kg
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm
Füllgrad einer Schublade in G	10×20
Produktart	Hartschaumeinlage

Zubehör

Präzisions-Stahlmaßstabrostfrei, mattiert Länge 300 mm	461600 300
Metallsägebogenmit GARANT Bimetallblatt 18 – 32 Zähne progressiv	580400
Handsägeblatt einseitigBimetall progressiv	582500
Permanentmarker Schreibfarbe B	085130 B
AnschlagwinkelGenauigkeit 2 Schenkellänge 300X175 mm	452600 300X175
Rollbandmaß mit Sichtfenster Bandlänge 2,5 m	462201 2,5
Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 954895	952001 954895
Winkelmesser mit offenem Gradbogen Gradbogen-Ø×Schenkellänge 120X150 mm	453000 120X150
Gerade Hartmetall-Reißnadel mit Clip und Schutzkappe Typ	458760